

IE-CD-V14MRJ-FJ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Anslutningsdosa/koppling, utförande FreeCon för stickkontakt PushPull var. 14 enligt IEC 61076-3-117

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Anslutningsdosa, FreeCon, RJ45 Modul, IP65
Art.nr.	1068880000
Typ	IE-CD-V14MRJ-FJ
GTIN (EAN)	4032248824021
Förp.	1 Stück

IE-CD-V14MRJ-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	100 mm	Byggdjup (tum)	3,937 inch
Höjd	52 mm	Bygghöjd (tum)	2,047 inch
Bredd	41 mm	Byggbredd (tum)	1,614 inch
Nettovikt	360 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
-----------------	----------------

Allmänna data

Färgkod	Silver	Kapslingsmaterial	Aluminiumprofil, Kåpa: pressgjutet zink, målad
Koppling	PROFINET	Skyddsklass	IP65

Allmänna standarder

Användningsspecifika kommunikations- kabelanläggningar	PROFINET installationsan- visning	Certifikat-Nr. (cULus)	E316369
IP-skyddsklasser	IEC 60529	Kontaktton Norm	IEC 61076-3-117 var. 14, IEC 60603-7-5
UL-norm för kommunikationstillbehör	UL 1863		

Tekniska data (RJ45 modul)

Anslutning 1 (RJ45 modul)	IDC	Anslutning 2 (RJ45 modul)	RJ45
Avskärmning (RJ45 modul)	360° skärmkontaktering	Basmaterial kapsling (RJ45 modul)	Zinkpressgjutning
Färg (RJ45 modul)	Silver	Isolationsmotstånd (RJ45 modul)	> 500 MΩ
Kategori (RJ45 modul)	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Kontaktmotstånd (RJ45 modul)	≤ 20 mΩ
Kontaktyta (RJ45 modul)	Guld över nickel	Koppling	PROFINET
Ledardiameter, fintrådig, max. (AWG)	AWG 22	Ledardiameter, fintrådig, min. (AWG)	AWG 26
Manteldiameter, max. (RJ45 modul)	10 mm	Manteldiameter, min. (RJ45 modul)	5 mm
Spänningsstabilitet, kontakt - kontakt (RJ45 modul)	≤ 1000 V DC	Spänningsstabilitet, kontakt - skärm (RJ45 modul)	≤ 1500 V DC
Stickcykler (RJ45 modul)	750	Stickkraft (RJ45 modul)	≤ 30 N
Strömbelastbarhet (RJ45 modul)	1 A		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-03-92
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

IE-CD-V14MRJ-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	ISO/IEC and TIA/EIA DE ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel DUXR.E316369 Compliance Statement Screened Category 6 ISO/IEC EN and TIA/EIA Connecting Hardware PROFINET Manufacturer's Declaration
Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	MB FREECONCONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-CD-V14MRJ-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Ritningar

Profilritning




Bottom view

Profilritning




Bottom view with mounting foot

Profilritning



Front view

Profilritning



Side view

IE-CD-V14MRJ-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Set - RJ45



PushPull stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-117 var.14 (PROFINET) i metall, inkl. RJ45-insats

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PS-V14M-RJ45-FH-P	Artikelbeteckning
Art.nr.	1012170000	Stickkontaktsinsats RJ45 verktygslös, Variant 14 Metall, Cat.5 (ISO/
GTIN (EAN)	4032248719815	IEC 11801)
Förp.	10 Stück	

Släpkedjekabel Kat. 5 PUR – RJ45 V14 IP67



Konfektionerade IE-ledningar, PROFINET, Kat.5, PUR, grön, släpkedjeduglig, PushPull stickkontakt enligt IEC 61076-3-117 var.14

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-C5DD4UG0010A2EA2E-X	Artikelbeteckning
Art.nr.	1119730010	Släpkedjekabel, PROFINET, RJ45 IP 67 PushPull V14 metall, RJ45 IP
GTIN (EAN)	4032248985463	67 PushPull V14 metall, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-
Förp.	1 Stück	B), PUR, 1 m

IE-CD-V14MRJ-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Dammskyddskåpor



För att skydda era apparater mot damm och smuts.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BP-V14P	Artikelbeteckning
Art.nr.	1058310000	Flänskåpa-skyddslock
GTIN (EAN)	4032248799404	
Förp.	10 Stück	

Monteringsfot FreeCon



Även för tillbehör till Industrial Ethernet gäller: hos Weidmüller får du allt från en leverantör.

Fördelarna:

- Verktyg
- Testinstrument
- Kabelgenomföringar
- Kopplingsskåpanslutningar
- Märkning
- Dammskydd
- Nätaggregat
- Överspänningsskydd

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-CD-MA	Artikelbeteckning
Art.nr.	1099580000	Monteringsfot, FreeCon, IP65
GTIN (EAN)	4032248874040	
Förp.	10 Stück	