

IE-BP-VAPP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zabezpieczenie Państwa urządzeń przed pyłem i zabrudzeniami.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	zaślepka ochronna obudowy kołnierkowej
Nr zam.	1068930000
Typ	IE-BP-VAPP
GTIN (EAN)	4032248823093
Ilość	10 Szt.

IE-BP-VAPP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Głębokość	19,5 mm	Głębokość (cale)	0,768 inch
Masa netto	11 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70
----------------------------	-------------

Dane ogólne

Barwny	czarny	Klasa palności wg UL 94	V-0
Stopień ochrony	IP54	rodzaj montażu	Wyłącznie do stosowania wewnątrz pomieszczeń

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002314	ETIM 7.0	EC002314
ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ECLASS 9.0	27-44-02-08	ECLASS 9.1	27-44-02-08
ECLASS 10.0	27-44-02-08	ECLASS 11.0	27-44-02-08
ECLASS 12.0	27-44-02-08	ECLASS 13.0	27-44-02-08

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-BP-VAPP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

