

IE-BID-24V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó a PROFINET
specifikáció szerint

Általános rendelési adatok

Verzió	Betét, PROFINET, Aljzatos csatlakozó
Rendelési szám	1068940000
Típus	IE-BID-24V
GTIN (EAN)	4032248823086
Qty.	100 Stück

IE-BID-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	13,5 mm	Magasság (coll)	0,531 inch
Szélesség	27,4 mm	Szélesség (coll)	1,079 inch
Hossz	13,1 mm	Hossz, inch	0,516 inch
Nettó tömeg	2,6 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
-------------------	----------------

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-126
----------------------	-----------------

Villamos tulajdonságok

Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on	16 A	Üzemi feszültség	24 V
------------------------------------	------	------------------	------

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-126
----------------------	-----------------

Általános adatok

Dugaszolási ciklusok	≤ 100	Pólusszám	5
Árnyékolás	árnyékolatlan	Érintkező anyaga	Cu-ötvezet
Érintkező felület	Arany a nikkel felett		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9,1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-BID-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Rajzok

Méretrajz



Dimensioned drawings

Rajz



We recommend using 10-mm-long wire-end ferrules

Részletrajz

Stiftquerschnitt/
pin cross-section

