

**IE-BID-24V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Силовой соединительный разъем PushPull Power со-  
гласно спецификации PROFINET

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Вставка, PROFINET, розеточная колодка
Номер для заказа	<a href="#">1068940000</a>
Тип	IE-BID-24V
GTIN (EAN)	4032248823086
Кол.	100 Шт.

## IE-BID-24V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Высота	13,5 мм	Высота (в дюймах)	0,531 inch
Ширина	27,4 мм	Ширина (в дюймах)	1,079 inch
Длина	13,1 мм	Длина (в дюймах)	0,516 inch
Масса нетто	2,6 g		

## Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

## Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-126
---------------------------	-----------------

## Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-126
---------------------------	-----------------

## Электрические свойства

Допустимая токовая нагрузка при 50 °C	16 A	Рабочее напряжение	24 V
---------------------------------------	------	--------------------	------

## Общие данные

Количество полюсов	5	Материал контакта	Сплав меди
Поверхность контакта	Золото поверх никеля	Циклы коммутации	≤ 100
Экранирование	неэкранированный		

## Классификации

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Пользовательская документация	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	<a href="#">MB FREECONCONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>


## IE-BID-24V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## Изображения

### Габаритный чертеж



Dimensioned drawings

### Чертеж



We recommend using 10-mm-long wire-end ferrules

### Детальный чертеж

Stiftquerschnitt/  
pin cross-section

