

IE-BID-24V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

PushPull Power stickkontakt enligt PROFINET specifikation

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Insats, PROFINET, Hylslist
Art.nr.	1068940000
Typ	IE-BID-24V
GTIN (EAN)	4032248823086
Förp.	100 Stück

IE-BID-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	13,5 mm	Bygghöjd (tum)	0,531 inch
Bredd	27,4 mm	Byggbredd (tum)	1,079 inch
Längd	13,1 mm	Bygglängd (tum)	0,516 inch
Nettovikt	2,6 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
-----------------	----------------

Allmänna data

Antal poler	5	Avskärmning	oskärmad
Kontaktmaterial	Cu-legering	Kontakttyta	Guld över nickel
Stickcykler	≤ 100		

Allmänna standarder

Kontaktton Norm	IEC 61076-3-126
-----------------	-----------------

Elektriska egenskaper

Drivspänning	24 V	Ledningsförmåga vid 50 °C	16 A
--------------	------	---------------------------	------

Normer

Kontaktton Norm	IEC 61076-3-126
-----------------	-----------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-BID-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Ritningar

Profilritning



Dimensioned drawings

Ritning



We recommend using 10-mm-long wire-end ferrules

Detaljerad ritning

Stiftquerschnitt/
pin cross-section

