

**IE-BIC-HYB-P-0,75-300****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Hibrid, 10 pólusú. Betétek 14-es változatú dugaszolható csatlakozókhoz

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Krimpelhető érintkező, aljzatbetéthez, Hibrid
Rendelési szám	<a href="#">1068970000</a>
Típus	IE-BIC-HYB-P-0,75-300
GTIN (EAN)	4032248823956
Qty.	300 Stück

## IE-BIC-HYB-P-0,75-300

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Nettó tömeg	0,29 g
-------------	--------

## Általános adatok

Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	0,75 mm <sup>2</sup>	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0,75 mm <sup>2</sup>
---	----------------------	---	----------------------

## Villamos tulajdonságok

Névleges feszültség	24 V
---------------------	------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-09-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció	Hibrid, 10 pólusú. Betétek 14-es változatú dugaszolható csatlakozókhoz
------------------	--

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------


## Letöltések

User Documentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Designation key / Type key</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

**IE-BIC-HYB-P-0,75-300**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok****Méretrajz**

## IE-BIC-HYB-P-0,75-300

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Crimping tools

**Krimpelő szerszámok Weidmüller érzékelőkhöz RSV és DSTV-HD rendszerek számára**

- Kilincsmű a pontos krímpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Végütközővel az érintkező pontos pozicionálásához

## Általános rendelési adatok

Típus	HTF HYB	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">119580000</a>	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.08mm <sup>2</sup> , 1mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4032248900626	FoderBcrimp
Qty.	1 Stück	