

IE-PI-HYB-10P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Hibrid, 10 pólusú. Betétek 14-es változatú dugaszolható csatlakozókhoz

Általános rendelési adatok

Verzió	Betét, csatlakozódugó-betéthez, Hibrid
Rendelési szám	1068990000
Típus	IE-PI-HYB-10P
GTIN (EAN)	4032248823963
Qty.	1 Stück

IE-PI-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 16,29 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...70 °C

Általános adatok

1. csatlakozás	Hybrid (Q10)	2. csatlakozás	Krimp
Dugaszolási ciklusok	500	Ház fő anyaga	Nikkelezüst, PA 66
Kategória	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Szigetelés keresztmetszete, max.	2,2 mm
Szigetelés keresztmetszete, min.	1 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	0,75 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0,08 mm ²	Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, max. (AWG)	AWG 20
Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, min. (AWG)	AWG 27	Védelmi osztály	IP67 házzal
Árnyékolás	360 fokos körkörös ház		

Villamos tulajdonságok

Névleges feszültség	24 V	Névleges áram	3 A érintkezőnként
Térfigati ellenállás	<10 mΩ	Átmeneti ellenállás	≤ 5 mΩ

Általános szabványok

Tanúsítvány száma (cULus) E316369

Besorolások

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9,1	27-44-09-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Fontos megjegyzés

Termékinformáció Hibrid, 10 pólusú. Betétek 14-es változatú dugaszolható csatlakozókhoz

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

IE-PI-HYB-10P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**


Approval/Certificate/Document of Conformity	DUXR.E316369 PROFINET Manufacturer's Declaration
Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-PI-HYB-10P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Méretrajz**

IE-PI-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Hibrid

Hibrid, 10 pólusú. Betétek 14-es változatú dugaszolható csatlakozókhoz



Általános rendelési adatok

Típus	IE-PIC-HYB-S-0,75-300	Verzió
Rendelési szám	1068950000	Krimpelhető érintkező, csatlakozódugó-betéthez, Hibrid
GTIN (EAN)	4032248823109	
Qty.	300 Stück	
Típus	IE-PIC-HYB-S-0,2-300	Verzió
Rendelési szám	1135150000	Krimpelhető érintkező, csatlakozódugó-betéthez, Hibrid
GTIN (EAN)	4032248915347	
Qty.	300 Stück	
Típus	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Verzió
Rendelési szám	1096180000	Krimpelhető érintkező, csatlakozódugó-betéthez, Hibrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
Qty.	300 Stück	

Crimping tools



Krimpelő szerszámok Weidmüller érzékelőkhöz RSV és DSTV-HD rendszerek számára

- Kilincsmű a pontos krímpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Végütközővel az érintkező pontos pozicionálásához

Általános rendelési adatok

Típus	HTF HYB	Verzió
Rendelési szám	1119580000	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.08mm², 1mm²,
GTIN (EAN)	4032248900626	FoderBcrimp
Qty.	1 Stück	