

## IE-BI-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Hibrid, 10 pólusú. Betétek 14-es változatú dugaszolható csatlakozókhoz

## Általános rendelési adatok

Verzió	Aljzatbetét, aljzatbetéthez, Hibrid
Rendelési szám	<a href="#">1069010000</a>
Típus	IE-BI-HYB-10P
GTIN (EAN)	4032248823970
Qty.	10 Stück

## IE-BI-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 30,6 g

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...70 °C

## Általános adatok

1. csatlakozás	Hybrid (Q10)	2. csatlakozás	Krimp
Dugaszolási ciklusok	500	Ház fő anyaga	Cink présöntvény, Nikkelézüst, PA 66
Kategória	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Szigetelés keresztmetszete, max.	2,2 mm
Szigetelés keresztmetszete, min.	1 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	0,75 mm <sup>2</sup>
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0,08 mm <sup>2</sup>	Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, max. (AWG)	AWG 20
Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, min. (AWG)	AWG 27	Védelmi osztály	IP67 házzal
Árnyékolás	360 fokos körkörös ház		

## Villamos tulajdonságok

Névleges feszültség	24 V	Névleges áram	3 A érintkezőnként
Térfogati ellenállás	<10 mΩ	Átmeneti ellenállás	≤ 10 mΩ

## Általános szabványok

Tanúsítvány száma (cULus) E316369

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9,1	27-44-09-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció Hibrid, 10 pólusú. Betétek 14-es változatú dugaszolható csatlakozókhoz

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

**IE-BI-HYB-10P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Letöltések**


Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">DUXR.E316369</a> <a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Designation key / Type key</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

**IE-BI-HYB-10P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok****Méretrajz**

## IE-BI-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Crimping tools

**Krimpelő szerszámok Weidmüller érzékelőkhöz RSV és DSTV-HD rendszerek számára**

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Végütközővel az érintkező pontos pozicionálásához

## Általános rendelési adatok

Típus	HTF HYB	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1119580000</a>	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.08mm², 1mm²,
GTIN (EAN)	4032248900626	FoderBcrimp
Qty.	1 Stück	

## Hibrid

Hibrid, 10 pólusú. Betétek 14-es változatú dugaszolható csatlakozókhoz



## Általános rendelési adatok

Típus	IE-BIC-HYB-P-0,75-300	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1068970000</a>	Krimpelhető érintkező, aljzatbetét, Hibrid
GTIN (EAN)	4032248823956	
Qty.	300 Stück	
Típus	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1096150000</a>	Krimpelhető érintkező, aljzatbetét, Hibrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
Qty.	300 Stück	
Típus	IE-BIC-HYB-P-0,2-300	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1135160000</a>	Krimpelhető érintkező, aljzatbetét, Hibrid
GTIN (EAN)	4032248915477	
Qty.	300 Stück	