

WZAF 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A kiegészítő csatlakozás révén különálló feszültségcsapdát lehet létrehozni. Ez alkalmazható például a vészhelyzeti tápellátásnál a főkapcsoló előtt, vagy egyszerűen egy kiegészítő csatlakozásként az alkalmazásban.

Általános rendelési adatok

Verzió	Segédcsatlakozás (kapocs)
Rendelési szám	1070500000
Típus	WZAF 35
GTIN (EAN)	4008190024512
Qty.	10 Stück

WZAF 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	9,8 mm	Mélység (coll)	0,386 inch
Magasság	25,8 mm	Magasság (coll)	1,016 inch
Szélesség	16 mm	Szélesség (coll)	0,63 inch
Nettó tömeg	4,05 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

Anyag adatok

Anyag	Ónozott réz	Szín	Ezüstsürke
-------	-------------	------	------------

Rendszer specifikációk

Változat	További csatlakozás
----------	---------------------

Kiegészítő műszaki adatok

Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem	Rögzítés típusa	Felpattintható
Telepítési útmutató	Átmenő (persely), Közvetlen rögzítés		

Méretetek

Osztás, mm (P)	16 mm
----------------	-------

Névleges adatok

Névleges áram	32 A
---------------	------

Általános

Telepítési útmutató	Átmenő (persely), Közvetlen rögzítés
---------------------	---

Besorolások

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-08

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format