

## TS 35X15/LL 2M/ST/ZN/O

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



Az acél DIN tartósínek a legelterjedtebb termékek a piacon. A fém DIN tartósínek között ezek a legkevésbé védettek a rövidzárlat ellen, hasonlóan a rozsdamentes acélhoz.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Kalapsín, aljzattal, Tartozékok, 35 x 15 x 2000 mm, Rés szélesség: 5.20 mm, Rés hossz: 25.00 mm, Acél, galvanizált önbevonat, passzívált
Rendelési szám	<a href="#">1071680000</a>
Típus	TS 35X15/LL 2M/ST/ZN/O
GTIN (EAN)	4032248884636
Qty.	2 m

## TS 35X15/LL 2M/ST/ZN/O

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	15 mm	Mélység (coll)	0,591 inch
Magasság	35 mm	Magasság (coll)	1,378 inch
Szélesség	2 000 mm	Szélesség (coll)	78,74 inch
Nettó tömeg	590 g		

## Tartósín

A rövidzárlati szilárdság E-Cu vezetékre vonatkozik	50 mm²		
Anyag	Acél		
Előlyukasztott tartósín	Igen		
Felületi minőség	galvanizált ónbevonat, passzívált		
Length of the terminal rail	max.		2 000 mm
	min.		0 mm
	névleges		2 000 mm

Másodpercenkénti, rövid idejű határáram 6 kA  
az IEC 60947-7-2 szerint

Rés hossz	25 mm
Rés hossza	
Rés hézag	11 mm
Rés hézag	
Rés szélesség	5,2 mm
Rés szélesség	
Szabványok	A DIN EN 60715 szerint
Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9,1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések



Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">Storage Conditions Terminal Blocks</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**TS 35X15/LL 2M/ST/ZN/O****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok****Product image**

## TS 35X15/LL 2M/ST/ZN/O

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Csavarok



A sorkapcsoktól vagy a tartozékoktól függően különböző csavartípusokat kínálunk kiegészítő elemként vagy cserelakatrészként.

## Általános rendelési adatok

Típus	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6295900000</a>	SAK sorozat, Imbuszcsavar, Csavarok, Pólusszám: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
Qty.	50 Stück	