

WAD 4 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Villámmal ellátott figyelmeztetések növelik az emberek és gépek biztonságát. Ezeket akkor használják, amikor a külső feszültséget jelezni kell az alkalmazás során.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Verzió | Kapocsfedél, PA 66, fehér, Magasság: 19.8 mm, Szélesség: 4.5 mm, Mélység: 9.6 mm |
| Rendelési szám | 1072100000 |
| Típus | WAD 4 WS |
| GTIN (EAN) | 4008190446116 |
| Qty. | 50 Stück |

WAD 4 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység | 9,6 mm | Mélység (coll) | 0,378 inch |
| Magasság | 19,8 mm | Magasság (coll) | 0,78 inch |
| Szélesség | 4,5 mm | Szélesség (coll) | 0,177 inch |
| Nettó tömeg | 0,23 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 100 °C |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|

Anyag adatok

| | | | |
|--------------------------|-------|------|-------|
| Anyag | PA 66 | Szín | fehér |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-2 | | |

Rendszer specifikációk

| | |
|----------|---------------|
| Változat | Sorkapcsokhoz |
|----------|---------------|

Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|--|--------------------|-----------------|----------------|
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem | Rögzítés típusa | Felpattintható |
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés | | |

Méretetek

| | |
|----------------|------|
| Osztás, mm (P) | 4 mm |
|----------------|------|

Általános

| | |
|---------------------|--------------------|
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
|---------------------|--------------------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002848 | ETIM 7.0 | EC002848 |
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|--------------------|---|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Tervezési adatok | Zuken E3.S |
| User Documentation | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | |