

WBB ZA WDK2.5/BL5.08**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku**

Upevňovací držáky pro naše zásuvné svorkovnice slouží jako mechanické upevňovače pro příslušné zástrčky. Chrání jak konektor, tak kontakt před mechanickým namáháním a neúmyslným uvolňováním způsobeným vibracemi.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Předělová deska (svorka), Koncová a mezilehlá deska, 58 mm x 45.2 mm, Oranžová
Objednací číslo	1072760000
Typ	WBB ZA WDK2.5/BL5.08
GTIN (EAN)	4008190470548
Množství	10 ks

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	45,2 mm	Hloubka (v palcích)	1,78 inch
Výška	58 mm	Výška (v palcích)	2,283 inch
Šířka	5 mm	Šířka (v palcích)	0,197 inch
Čistá hmotnost	8,5 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	100 °C		

Specifikace systému

Verze	Koncová a mezilehlá deska
-------	---------------------------

Údaje materiálu

Materiál	PA 66	Barevný	Oranžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Příchytky	Ne
-------------------	--------------	-----------	----

Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž
-------------------	--------------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-01

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	936a8f21-8ce1-4838-a60e-9ad69268c052

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Technické údaje	Zuken E3.S
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	