

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC
61076-3-117 14. (PROFINET) változat szerint, fém, hibrid
betéttel

Általános rendelési adatok

Verzió	Hibrid csatlakozó aljzat, IP67, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Rendelési szám	1072900000
Típus	IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ
GTIN (EAN)	4032248831111
Qty.	10 Stück

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 55,47 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...70 °C

Általános adatok

1. csatlakozás	Hybrid (Q10)	2. csatlakozás	Krimp
Dugaszolási ciklusok	500	Felszerelés típusa	2 csavar
Kategória	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Köpenyátmérő, max.	10 mm
Köpenyátmérő, min.	5 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	0,75 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0,08 mm ²	Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, max. (AWG)	AWG 20
Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, min. (AWG)	AWG 27	Védelmi osztály	IP67
Árnyékolás	360 fokos körkörös ház		

Villamos tulajdonságok

Névleges áram 3 A érintkezőnként Térfogati ellenállás <10 mΩ

Általános szabványok

Csatlakozó, standard IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14 Tanúsítvány száma (cULus) E316369

Besorolások

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-09-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of
Conformity[PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

User Documentation

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Manual](#)[Designation key / Type key](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok

[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Szerelési kivágás



IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Hibrid

Hibrid, 10 pólusú. Betétek 14-es változatú dugaszolható csatlakozókhoz



Általános rendelési adatok

Típus	IE-BIC-HYB-P-0,75-300	Verzió
Rendelési szám	1068970000	Krimpelhető érintkező, aljzatbetét, Hibrid
GTIN (EAN)	4032248823956	
Qty.	300 Stück	

Típus	IE-BIC-HYB-P-0,2-300	Verzió
Rendelési szám	1135160000	Krimpelhető érintkező, aljzatbetét, Hibrid
GTIN (EAN)	4032248915477	
Qty.	300 Stück	

Típus	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Verzió
Rendelési szám	1096150000	Krimpelhető érintkező, aljzatbetét, Hibrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
Qty.	300 Stück	

porvédő sapkák

Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen



Általános rendelési adatok

Típus	IE-BP-V14P	Verzió
Rendelési szám	1058310000	Aljzatház-védőkupak
GTIN (EAN)	4032248799404	
Qty.	10 Stück	

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Crimping tools

**Krimpelő szerszámok Weidmüller érzékelőkhöz RSV és DSTV-HD rendszerek számára**

- Kilincsmű a pontos krímpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Végütközővel az érintkező pontos pozicionálásához

Általános rendelési adatok

Típus	HTF HYB	Verzió
Rendelési szám	119580000	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.08mm ² , 1mm ² ,
GTIN (EAN)	4032248900626	FoderBcrimp
Qty.	1 Stück	

Hibrid kábel

Ömlesztett készlet, rézkábel, hibrid, rugalmas, 6 x 0,5 mm² + 4 x AWG 22/7



Általános rendelési adatok

Típus	IE-C5DHAG-MW	Verzió
Rendelési szám	1172250000	Csatlakozóvezeték, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC,
GTIN (EAN)	4032248964543	Ömlesztett kiserelésű, 110m-től
Qty.	110 m	