

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

PushPull stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-117 var.14
(PROFINET) i metall, inkl. hybridinsats

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Fläns Hybrid, IP67, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Art.nr.	1072900000
Typ	IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ
GTIN (EAN)	4032248831111
Förp.	10 Stück

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	55,47 g
-----------	---------

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
-----------------	----------------

Allmänna data

Anslutning 1	Hybrid (Q10)	Anslutning 2	Crimp
Avskärmning	360°; heltäckande kapsling	Kategori	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Ledararea, fintrådig, min.	0,08 mm ²	Ledardiameter, fintrådig, max.	0,75 mm ²
Ledardiameter, fintrådig, max. (AWG)	AWG 20	Ledardiameter, fintrådig, min. (AWG)	AWG 27
Manteldiameter, max.	10 mm	Manteldiameter, min.	5 mm
Monteringstyp	2 skruvar	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	500		

Allmänna standarder

Certifikat-Nr. (cULus)	E316369	Kontaktton Norm	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 var. 14
------------------------	---------	-----------------	--

Elektriska egenskaper

Genomgångsmotstånd (6)	<10 mΩ	Märkström	3 A per kontakt
------------------------	--------	-----------	-----------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-09-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Nedladdningar**Godkännande/Certifikat/Dokument om
överensstämmelse[PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

Teknikuppgifter Data

[CAD data – STEP](#)

Användardokumentation

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Manual](#)[Designation key / Type key](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)

Broschyrer


[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar****Montageurtag**

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Hybrid

Hybrid, 10-polers. Insatser för stickkontakter, variant 14



Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BIC-HYB-P-0,2-300	Artikelbeteckning
Art.nr.	1135160000	Crimpkontakt, för flänsinsats, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248915477	
Förp.	300 Stück	
Typ	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Artikelbeteckning
Art.nr.	1096150000	Crimpkontakt, för flänsinsats, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
Förp.	300 Stück	
Typ	IE-BIC-HYB-P-0,75-300	Artikelbeteckning
Art.nr.	1068970000	Crimpkontakt, för flänsinsats, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823956	
Förp.	300 Stück	

Hybridkabel

Metervara kopparkabel hybrid, flexibel, 6 x 0,5 mm² + 4 x AWG 22/7

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-C5DHAG-MW	Artikelbeteckning
Art.nr.	1172250000	Anslutningskabel, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PVC,
GTIN (EAN)	4032248964543	Metervara från 110 m
Förp.	110 m	

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Crimping tools

**Pressverktyg för kontakter till Weidmüller RSV och DSTV-HD-System**

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna

Allmänna beställningsdata

Typ	HTF HYB	Artikelbeteckning
Art.nr.	1119580000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.08mm², 1mm²,
GTIN (EAN)	4032248900626	FoderBcrimp
Förp.	1 Stück	

Dammskyddskåpor



För att skydda era apparater mot damm och smuts.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BP-V14P	Artikelbeteckning
Art.nr.	1058310000	Flänskåpa-skyddslock
GTIN (EAN)	4032248799404	
Förp.	10 Stück	