

**IE-PS-V14M-HYB-10P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-117  
ver. 14 (PROFINET), kov, hybridní vložka

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Hybridní zástrčka, Kat.5 (ISO/IEC 11801)
Objednací číslo	<a href="#">1072910000</a>
Typ	IE-PS-V14M-HYB-10P
GTIN (EAN)	4032248831128
Množství	10 ks

Datum vytvoření 12. května 2024 4:32:25 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 61,81 g

## Teploty

Provozní teplota -40 °C...70 °C

## Obecné údaje

Cykly zapojování	500	Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek
Kategorie	Kat.5 (ISO/IEC 11801)	Průměr pláště, max.	10 mm
Průměr pláště, min.	5 mm	Průřez izolace, max.	1,05 mm
Průřez izolace, min.	0,85 mm	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	0,75 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. (AWG)	AWG 20	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0,08 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. (AWG)	AWG 27	Připojení 1	Hybrid (Q10)
Připojení 2	Lisovaný spoj	Stupeň krytí	IP67
Stínění	360°deg, celkový kryt		

## Elektrické vlastnosti

Jmenovitý proud 3 A na kontakt Objemový odpor &lt;10 mΩ

## Obecné standardy

Standardní konektor IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14 Č. osvědčení (cULus) E316369

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-09-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## Osvědčení

Schválení

ROHS Shoda  
UL File Number Search Web UL  
Č. osvědčení (cULus) E316369

## IE-PS-V14M-HYB-10P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)

Uživatelská dokumentace [MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

[Manual](#)

[Designation key / Type key](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Brožury [FL FIELDWIRING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

### IE-PS-V14M-HYB-10P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Rozměrový výkres



## IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Crimping tools

**Krimpovací kleště pro kontakty systémů RSV a DSTV-HD od společnosti Weidmüller**

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů

## Všeobecné objednací údaje

Typ	HTF HYB	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6119580000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.08mm²,
GTIN (EAN)	4032248900626	1mm², FoderB krimpování
Množství	1 ks	

## Hybridní

Hybridní, 10-pólové. Vložky pro konektory varianty 14



## Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PIC-HYB-S-0,2-300	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6135150000</a>	Nalisovaný kontakt, pro zástrčkovou vložku, Hybridní
GTIN (EAN)	4032248915347	
Množství	300 ks	
Typ	IE-PIC-HYB-S-0,75-300	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6068950000</a>	Nalisovaný kontakt, pro zástrčkovou vložku, Hybridní
GTIN (EAN)	4032248823109	
Množství	300 ks	
Typ	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6096180000</a>	Nalisovaný kontakt, pro zástrčkovou vložku, Hybridní
GTIN (EAN)	4032248869152	
Množství	300 ks	
Typ	IE-PI-HYB-10P	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6068990000</a>	Vložka, pro zástrčkovou vložku, Hybridní
GTIN (EAN)	4032248823963	
Množství	1 ks	

## IE-PS-V14M-HYB-10P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Hybridní kabel



Cívka, měděný kabel, hybridní, pružný, 6 x 0,5 mm<sup>2</sup> + 4 x AWG 22/7

### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-C5DHAG-MW	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6172250000</a>	Připojovací kabely, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PVC,
GTIN (EAN)	4032248964543	Výrobky prodávané na metry, od 110 m
Množství	110 m	

### Ochranné kryty



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PP-V14P	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6058280000</a>	Pouzdro zástrčky, ochranný kryt
GTIN (EAN)	4032248799374	
Množství	10 ks	

## IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6857440000</a>	ESG, Značky na přístroje x 11 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí
GTIN (EAN)	4032248402731	
Množství	200 ks	