

IE-PS-V14M-HYB-10P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC
61076-3-117 14. (PROFINET) változat szerint, fém, hibrid
betéttel

Általános rendelési adatok

Verzió	Csatlakozódugó hibrid, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Rendelési szám	1072910000
Típus	IE-PS-V14M-HYB-10P
GTIN (EAN)	4032248831128
Qty.	10 Stück

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 61,81 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...70 °C

Általános adatok

1. csatlakozás	Hybrid (Q10)	2. csatlakozás	Krimp
Dugaszolási ciklusok	500	Ház fő anyaga	Cink présöntvény
Kategória	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Köpenyátmérő, max.	10 mm
Köpenyátmérő, min.	5 mm	Szigetelés keresztmetszete, max.	1,05 mm
Szigetelés keresztmetszete, min.	0,85 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	0,75 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0,08 mm ²	Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, max. (AWG)	AWG 20
Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, min. (AWG)	AWG 27	Védelmi osztály	IP67
Árnyékolás	360 fokos körkörös ház		

Villamos tulajdonságok

Névleges áram 3 A érintkezőnként Térfogati ellenállás <10 mΩ

Általános szabványok

Csatlakozó, standard IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14 Tanúsítvány száma (cULus) E316369

Besorolások

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9,1	27-44-09-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus) E316369

IE-PS-V14M-HYB-10P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**


Approval/Certificate/Document of Conformity	PROFINET Manufacturer's Declaration
Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Manual Designation key / Type key
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-PS-V14M-HYB-10P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Méretrajz**

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 9/11 K MC NE WS	Verzió
Rendelési szám	1857440000	ESG, Készülékjelölők x 11 mm, PA 66, Szín: fehér, Öntapadós
GTIN (EAN)	4032248402731	
Qty.	200 Stück	

Hibrid

Hibrid, 10 pólusú. Betétek 14-es változatú dugaszolható csatlakozókhoz



Általános rendelési adatok

Típus	IE-PIC-HYB-S-0,75-300	Verzió
Rendelési szám	1068950000	Krimpelhető érintkező, csatlakozódugó-betéthez, Hibrid
GTIN (EAN)	4032248823109	
Qty.	300 Stück	
Típus	IE-PIC-HYB-S-0,2-300	Verzió
Rendelési szám	1135150000	Krimpelhető érintkező, csatlakozódugó-betéthez, Hibrid
GTIN (EAN)	4032248915347	
Qty.	300 Stück	
Típus	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Verzió
Rendelési szám	1096180000	Krimpelhető érintkező, csatlakozódugó-betéthez, Hibrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
Qty.	300 Stück	

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	IE-PI-HYB-10P	Verzió
Rendelési szám	1068990000	Betét, csatlakozódugó-betéthez, Hibrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
Qty.	1 Stück	

porvédő sapkák



Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PP-V14P	Verzió
Rendelési szám	1058280000	Plug housing protective cap
GTIN (EAN)	4032248799374	
Qty.	10 Stück	

Crimping tools



Krimpelő szerszámok Weidmüller érzékelőkhöz RSV és DSTV-HD rendszerek számára

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Végütközővel az érintkező pontos pozicionálásához

Általános rendelési adatok

Típus	HTF HYB	Verzió
Rendelési szám	119580000	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.08mm², 1mm²,
GTIN (EAN)	4032248900626	FoderBcrimp
Qty.	1 Stück	

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Hibrid kábel



Ömlesztett készlet, rézkábel, hibrid, rugalmas, 6 x 0,5
mm² + 4 x AWG 22/7

Általános rendelési adatok

Típus	IE-C5DHAG-MW	Verzió
Rendelési szám	172250000	Csatlakozóvezeték, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC,
GTIN (EAN)	4032248964543	Ömlesztett kiserelésű, 110m-től
Qty.	110 m	