

SM 27/18 K MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande



SM är en MultiCard-märkskylt för märkning av styr- och signalenheter. Skyltarna snäpps in i bärarna eller fästs med den redan applicerade limfolien. Skräddarsydda skyltar kan skapas med något av märkningssystemen PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Behovsanpassad och snabb egentillverkning.
- Ingen lagerhållning av dyra standardskyltar krävs
- Mycket beständig tryckkvalitet vid användning av PrintJet som ersättning för gravyr
- För extrema krav rekommenderar vi skyddsfolien ETO SM.
- Hållare kan användas för tryckknappar med 22 mm eller 30 mm diameter från Siemens, ABB, Moeller och Telemecanique.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|--|
| Artikelbeteckning | SwitchMark, Apparatmärkning, 18 x 27 mm, grå |
| Art.nr. | 1073340000 |
| Typ | SM 27/18 K MC NE GR |
| GTIN (EAN) | 4032248831425 |
| Förp. | 80 Stück |
| anpassad skrivare | 2715590000 2438520000 2438510000 |

SM 27/18 K MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Djup | 1 mm | Byggdjup (tum) | 0,039 inch |
| Höjd | 18 mm | Bygghöjd (tum) | 0,709 inch |
| Bredd | 27 mm | Byggbredd (tum) | 1,063 inch |
| Nettovikt | 1,488 g | | |

Temperaturer

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Temperaturområde för användning | -40...60 °C |
|---------------------------------|-------------|

Allmänna data

| | | |
|--|-------------------------------|-----------|
| Antal märkningar per förpackningsenhet | Leveransform | MultiCard |
| Antal märkningar per kombination | 1 MultiCard = Apparatmärkning | |
| Bredd | 27 mm | |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2 | |
| Färgkod | grå | |
| Halogener | Nej | |
| Limma | Dubbelsidig tejp | |
| Material | Polyamid 66 | |
| Materialfärg enligt motståndskod | 8 | |
| Temperaturområde för användning | -40...60 °C | |
| Temperaturområde för användning max. | 60 °C | |
| Temperaturområde för användning min. | -40 °C | |
| Utförande | självhäftande | |

Apparatmärkning

| | |
|-----------|-----|
| Halogener | Nej |
|-----------|-----|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Nedladdningar

| | |
|------------------------------|--|
| Teknikuppgifter Data | CAD data – STEP |
| Meddelande om produktändring | MultiCard Material modification MultiCard Material Modifikation |
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |
| Broschyrer | |

SM 27/18 K MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



SM 27/18 K MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Kompletterande produkter



SM är en MultiCard-märkskylt för märkning av styr- och signalenheter. Skyltarna snäpps in i bärarna eller fästs med den redan applicerade limfolien. Skräddarsydda skyltar kan skapas med något av märkningssystemen PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Behovsanpassad och snabb egentillverkning.
- Ingen lagerhållning av dyra standardskyltar krävs
- Mycket beständig tryckkvalitet vid användning av PrintJet som ersättning för gravyr
- För extrema krav rekommenderar vi skyddsfolien ETO SM.
- Hållare kan användas för tryckknappar med 22 mm eller 30 mm diameter från Siemens, ABB, Moeller och Telemecanique.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ETO SM 27/18 TRANSPAR. | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1720590002 | SwitchMark, Skyddskåpa, 18 x 27 mm, transparent |
| GTIN (EAN) | 4008190988005 | |
| Förp. | 10 Stück | |