

KSWN M32**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	KSWN (ploché těsnění – nylon), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 32, Nylon 6
Objednací číslo	1076650000
Typ	KSWN M32
GTIN (EAN)	4032248838691
Množství	25 ks

KSWN M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	2 mm	Výška (v palcích)	0,079 inch
Čistá hmotnost	1,36 g		

Teploty

Provozní teplota	-40 °C... 135 °C
------------------	------------------

Všeobecné informace

Kabelové vývodky	M 32	Materiál	Nylon 6
Počet vodičů	1	Průměr těsnění	42,5 mm
Rozsah provozní teploty, max.	135 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Silikon	Ne	Stoupání závitu	1,5 mm
Vnitřní závit	M 32	Vnější závit	M 32

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19
ECLASS 12.0	27-43-03-19	ECLASS 13.0	27-43-03-19

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

KSWN M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

