

## KSWN M63

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

Verzió	KSWN (lapos tömítés - nylon), Tömítőgyűrű, M 63, Nylon 6
Rendelési szám	<a href="#">1076660000</a>
Típus	KSWN M63
GTIN (EAN)	4032248838707
Qty.	25 Stück

## KSWN M63

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Magasság	2 mm	Magasság (coll)	0,079 inch
Nettó tömeg	4,12 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C... 135 °C
-------------------	------------------

## Általános információk

Anyag	Nylon 6	Belső menet	M 63
Külső menet	M 63	Menetemelkedés	1,5 mm
Szilikon	Nem	Tömszelencék	M 63
Tömítőgyűrű átmérője	79,4 mm	Vezetékek száma	1
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	135 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9,1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19
ECLASS 12.0	27-43-03-19	ECLASS 13.0	27-43-03-19

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

**KS WN M63****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**