

**KSWF M32****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	KSWF (uszczelka płaska - fibra wulkanizowana), Pierścień uszczelniający, M 32, fibra wulkanizowana
Nr zam.	<a href="#">1076690000</a>
Typ	KSWF M32
GTIN (EAN)	4032248838622
Ilość	25 Szt.

**KSWF M32****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Wysokość	1,5 mm	Wysokość (cale)	0,059 inch
Masa netto	1,24 g		

**Temperatury**

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...95 °C
----------------------------	----------------

**Informacje ogólne**

Dławnice kablowe	M 32	Silikon	Nie
gwint (wewnętrzny)	M 32	gwint (zewnątrzny)	M 32
liczba żył	1	skok gwintu	1,5 mm
tworzywo	fibra wulkanizowana	zakres temperatur roboczych, maks.	95 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	średnica pierścienia uszczelniającego	42,5 mm

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19
ECLASS 12.0	27-43-03-19	ECLASS 13.0	27-43-03-19

**Dopuszczenia**

ROHS	Zgodny
------	--------

**Pobieranie**

Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broszury	

## KSWF M32

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

