

**KSWF M40****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Podobné ilustraci**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	KSWF (ploché těsnění – vulkanizované vlákno), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 40, Vulkanizované vlákno
Objednací číslo	<a href="#">1076710000</a>
Typ	KSWF M40
GTIN (EAN)	4032248838639
Množství	25 ks

## KSWF M40

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Výška	1,5 mm	Výška (v palcích)	0,059 inch
Čistá hmotnost	1,76 g		

## Teploty

Provozní teplota	-40 °C...95 °C
------------------	----------------

## Všeobecné informace

Kabelové vývodky	M 40	Materiál	Vulkanizované vlákno
Počet vodičů	1	Průměr těsnění	52 mm
Rozsah provozní teploty, max.	95 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Silikon	Ne	Stoupání závitu	1,5 mm
Vnitřní závit	M 40	Vnější závit	M 40

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19
ECLASS 12.0	27-43-03-19	ECLASS 13.0	27-43-03-19

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	

## KSWF M40

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

