

KSWF M63**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	KSWF (uszczelka płaska - fibra wulkanizowana), Pierścień uszczelniający, M 63, fibra wulkanizowana
Nr zam.	1076730000
Typ	KSWF M63
GTIN (EAN)	4032248838653
Ilość	25 Szt.
Dostępne do	2015-10-30

KSWF M63**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Wysokość	1,5 mm	Wysokość (cale)	0,059 inch
Masa netto	3,08 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...95 °C
----------------------------	----------------

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	M 63	Silikon	Nie
gwint (wewnętrzny)	M 63	gwint (zewnątrzny)	M 63
liczba żył	1	skok gwintu	1,5 mm
tworzywo	fibra wulkanizowana	zakres temperatur roboczych, maks.	95 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	średnica pierścienia uszczelniającego	79,4 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19
ECLASS 12.0	27-43-03-19	ECLASS 13.0	27-43-03-19

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	

KSWF M63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

