

## HDC HP 250 M 35


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A krimp (sajtol) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimpcsatlakozás gázzáró és korrózióálló.

## Általános rendelési adatok

Verzió	HDC-betét, Érintkező, 3000 V, 250 A, Krimpelhető csatlakozás, Méret: 250
Rendelési szám	<a href="#">1079680000</a>
Típus	HDC HP 250 M 35
GTIN (EAN)	4032248841844
Qty.	1 Stück

## HDC HP 250 M 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Hossz	82,6 mm	Hossz, inch	3,252 inch
Átmérő	32 mm	Nettó tömeg	123 g

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-50 °C ... 120 °C
-------------------------	-------------------

## Általános adatok

Anyag	Rézötvözet	BG	250
Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Felületi minőség	Ezüst-passzívált
Halogénmentes	false	Méret	250
Névleges feszültség (DIN EN 61984)	3 000 V	Névleges lökőfeszültség (DIN EN 61984)	15 kV
Névleges áram (DIN EN 61984)	250 A	Sorozat	HighPower
Szennyezés súlyossága	PD 2 (PD 3)	Szigetelés erőssége	10 <sup>10</sup> Ω
Szigetelőanyag	PA GF	Szín	fekete
Térfogati ellenállás	≤0.1 mΩ	Típus	Érintkező
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Vezeték-keresztmetszet	35 mm <sup>2</sup>

## PE csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa PE	Krimpelhető csatlakozás, Csavaros csatlakozás
-----------------------	--

## Tápegység

Csatlakozás típusa, tápegység	Krimpelhető csatlakozás	Csupaszolási hossz, teljesítmény- érintkező	24 mm
Névleges feszültség (DIN EN 61984), tápegység	3 000 V	Névleges lökőfeszültség (DIN EN 61984), tápegység	15 kV
Névleges áram (DIN EN 61984), táp	250 A		

## Változat

Anyag	Rézötvözet	BG	250
Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	24 mm
Felületi minőség	Ezüst-passzívált	Méret	250
Térfogati ellenállás	≤0.1 mΩ	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 2
Vezeték-keresztmetszet, max.	35 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	35 mm <sup>2</sup>

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04

## Termékek környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

## HDC HP 250 M 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS

Megfelel

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of  
Conformity[Manufacturer's declaration](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

User Documentation

[1487780000\\_00\\_11\\_13\\_BPZ\\_HDC\\_HP250-550\\_web.pdf](#)[BPZL\\_F\\_CSA\\_Zulassung](#)[BPZ\\_HDC\\_HP\\_ungeschirmt](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)



Kiadványok

[FL FIELDWIRING EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)

## HDC HP 250 M 35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Rajzok



## HDC HP 250 M 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## ... préselhető kábelsarukhoz (DIN 46235 szerint)

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

**Általános rendelési adatok**

Típus	ES EPG 45 HEX 16/35	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1500950000</a>	Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118309492	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG 45 HEX 25/50	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1500970000</a>	Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118309195	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG 45 HEX 95	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1500980000</a>	Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118309348	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG 45 HEX 10/70	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1500940000</a>	Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118309522	
Qty.	1 Stück	

## HDC HP 250 M 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## HighPower pótalkatrészek



## Általános rendelési adatok

Típus	HDC HP CLAMP 250A
Rendelési szám	<a href="#">6778940000</a>
GTIN (EAN)	4064675047964
Qty.	25 Stück

## Szerszámok

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

## Általános rendelési adatok

Típus	EPG 45	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1500830000</a>	Présszerszám, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas
GTIN (EAN)	4050118309317	sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
Qty.	1 Stück	