

WSH 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Tillbehör, Skenhållare, Wemid
Art.nr.	1080200000
Typ	WSH 6
GTIN (EAN)	4008190965150
Förp.	10 Stück

WSH 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	39 mm	Byggdjup (tum)	1,535 inch
Höjd	147 mm	Bygghöjd (tum)	5,787 inch
Bredd	8 mm	Byggbredd (tum)	0,315 inch
Nettovikt	13,4 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Drifttemperatur	-50 °C...120
Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	120 °C

Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage	Skena	TS 35
---------------------	---------------	-------	-------

Materialdata

Material	Wemid	Färgkod	mörkbeige
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

Mått

Delning i mm (P)	8 mm	Montagesats	56 mm
------------------	------	-------------	-------

Systemparametrar

Utförande	till montageskenor	Skena	TS 35
-----------	--------------------	-------	-------

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001166	ETIM 7.0	EC001166
ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ECLASS 9.0	27-40-06-07	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-40-06-07	ECLASS 11.0	27-40-06-07
ECLASS 12.0	27-40-06-07	ECLASS 13.0	27-40-06-07

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

WSH 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Mässing



Mässingsbusstänger med en kopparlegering har en positiv egenskaper i fråga om elektrisk ledningsförmåga och har samtidigt en högre styrka än koppar mot mekanisk stress.

Allmänna beställningsdata

Typ	SA 3.00X10.00X1000 CUZN ...	Artikelbeteckning
Art.nr.	0259800000	Samlingskena (plint)
GTIN (EAN)	4008190049300	
Förp.	1 m	

Stål



Stålets busstänger, tillsammans med rostfritt stål, har den högsta hållningen bland metalliskt bussskenor och används i applikationer där kortslutningsmotstånd endast spelar en sekundär roll.

Allmänna beställningsdata

Typ	ESCH 1 M	Artikelbeteckning
Art.nr.	0280300000	Samlingskena (plint)
GTIN (EAN)	4008190143053	
Förp.	10 m	

WSH 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Koppar




Av alla metaller som används har koppar den bästa elektriska ledningsförmågan, vilket leder till det högsta kortslutna motståndet. Detta gör kopparns samlingskena till den mest använda varianten.

Allmänna beställningsdata

Typ	SSCH 15X6X1000 CU/SN	Artikelbeteckning
Art.nr.	0357400000	Samlingskena (plint)
GTIN (EAN)	4008190169572	
Förp.	1 m	
Typ	SSCH 6X6X1000 CU/SN	Artikelbeteckning
Art.nr.	0571300000	Samlingskena (plint)
GTIN (EAN)	4008190015039	
Förp.	1 m	
Typ	SSCH 7.3X1.2X1000	Artikelbeteckning
Art.nr.	1071200000	Samlingskena (plint)
GTIN (EAN)	4008190279172	
Förp.	1 m	
Typ	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Artikelbeteckning
Art.nr.	0348900000	Samlingskena (plint)
GTIN (EAN)	4008190024802	
Förp.	1 m	

Koppar



Av alla metaller som används har koppar den bästa elektriska ledningsförmågan, vilket leder till det högsta kortslutna motståndet. Detta gör kopparns samlingskena till den mest använda varianten.

Allmänna beställningsdata

Typ	NSCH 1M	Artikelbeteckning
Art.nr.	0280200000	Samlingskena (plint)
GTIN (EAN)	4008190012953	
Förp.	10 m	

WSH 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Stål



Stålets busstänger, tillsammans med rostfritt stål, har den högsta hållningen bland metalliskt bussskenor och används i applikationer där kortslutningsmotstånd endast spelar en sekundär roll.

Allmänna beställningsdata

Typ	SSCH 10X3X1000 ST/ZN	Artikelbeteckning
Art.nr.	0438000000	Samlingskena (plint)
GTIN (EAN)	4008190080938	
Förp.	1 m	