

**IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-117  
ver. 14 (PROFINET), kov, vložka RJ45

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Příruba RJ45, IP67, Varianta 14 kov, IDC, PROFINET, Kat.5 (ISO/IEC 11801)
Objednací číslo	<a href="#">1085260000</a>
Typ	IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P
GTIN (EAN)	4032248850525
Množství	10 ks

Datum vytvoření 28. května 2024 9:48:39 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

## IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 46,58 g

## Teploty

Provozní teplota -40 °C...70 °C

## Všeobecné údaje

Připojení 1	RJ45	Připojení 2	IDC
Popis výrobku	Varianta 14 kov, IDC, PRO-FINET	Propojení	PROFINET
Materiál těsnění	EPDM	Barevný	Šedá
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek	Průřez izolace, max.	1,6 mm
Kategorie	Kat.5 (ISO/IEC 11801)	Povrch kontaktu	Pozlacený nikl
Průměr připojení, pevný vodič	0.4...0.64 mm	Průřez připojení vodiče, pevný (AWG)	AWG 24...AWG 22
Průměr připojení, pružný vodič	0.48...0.76 mm	Průřez připojení vodiče, pružný vodič (AWG)	AWG 26...AWG 22
Průměr pláště, min.	5 mm	Průměr pláště, max.	10 mm
Typ montáže	2 šrouby	Stínění	360°deg, celkový kryt
Stupeň krytí	IP67	Cykly zapojování	750

## Elektrické vlastnosti

Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt	≥ 1000 V AC/DC	Dielektrická pevnost, kontakt / stínění	≥ 1500 V AC/DC
PoE / PoE+	odpovídá IEEE 802,3bt		

## Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-51	Č. osvědčení (cULus)	E316369
---------------------	---	----------------------	---------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E316369

**IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Soubory ke stažení


Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	<a href="#">ISO/IEC and TIA/EIA DE</a> <a href="#">ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link</a> <a href="#">ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel</a> <a href="#">ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel</a> <a href="#">Compliance Statement Screened Category 6 ISO/IEC EN and TIA/EIA Connecting Hardware</a> <a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Designation key / Type key</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

**IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Nákresy****Výřez instalace**

**IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****Ochranné kryty**

Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	IE-BP-V14P	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6058310000</a>	Skříň montovaná s přírubou, ochranný kryt
GTIN (EAN)	4032248799404	
Množství	10 ks	