

SAIL-VSA-M8G-3-10U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller erbjuder ventilanslutningsstickproppar som anslutningsledningar med M12 anslutningsstickproppar och en ände utan anslutning. Ventilstickproppens driftsläge signaleras med ett indikeringsselement (ljusdiod). Ventilstickpropparna har alla en skyddskoppling. Weidmüller erbjuder ventilanslutningsstickproppar av typ A, B och C enligt DIN och Industristandarder. Skyddsklassen IP 67 uppfylls i istuckat läge. Anslutningsvinkeln är också en avgörande faktor: Weidmüller kan också leverera 0° versioner för typ B och BD, d.v.s. ledningsanslutningsvinkeln är placerad vid PE-kontakten.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Ventilstickpropp, Stickkontakt rak - ventilkontakt, A
Art.nr.	1099761000
Typ	SAIL-VSA-M8G-3-10U
GTIN (EAN)	4032248874712
Förp.	1 Stück

SAIL-VSA-M8G-3-10U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	295 g
-----------	-------

Tekniska data för kabel

Antal poler	3	Halogener	Nej
Kabellängd	10 m	Ledararea	0,5 mm ²
Mantelfärg	svart	Mantelmateriäl	PUR
Släpkedjetålighet	Ja	Temperaturområde, fast lagd	-50...80 °C
Temperaturområde, rörligt	-25...80 °C	Ytterdiameter	4,6 mm ± 0,2 mm

Allmänna tekniska data

Anslutningsgänga	M8	Kodering	Bryggform A (18 mm), M8 = ingen
Kontaktmaterial	CuZn	Kontaktyta	förtennad
LED	Ja	Material låsring	Måssing, förnicklad
Märkspänning	24 V	Märkström	4 A
Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd	Skyddskoppling	Suppressordiod
Temperaturområde kapsling	-25...+80 °C	Utförande	Stickkontakt rak - ventilkontakt

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001855	ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ECLASS 9.0	27-06-03-12	ECLASS 9.1	27-06-03-11
ECLASS 10.0	27-06-03-12	ECLASS 11.0	27-06-03-12
ECLASS 12.0	27-06-03-12	ECLASS 13.0	27-06-03-12

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	FL FIELDWIRING EN


SAIL-VSA-M8G-3-10U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Ritningar


Profilritning




Profilritning



Polschema



Polschema



Kopplingsbild

