

RS 30 115VAC LD LP 1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A kép illusztráció

Általános rendelési adatok

Verzió	RS-SOROZAT, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Záróérintkező AgNi 0,15 vékony aranyozású, Névleges vezérlőfeszültség: 115 V AC, Folytonos áram: 5 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
Rendelési szám	1102121001
Típus	RS 30 115VAC LD LP 1A
GTIN (EAN)	4032248045983
Qty.	10 Stück
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Rendelkezésre álló egység	2022-11-25
Helyettesítő termék	2773840000

A létrehozás dátuma 2024. május 6. 8:55:51 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

RS 30 115VAC LD LP 1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	56 mm	Mélység (coll)	2,205 inch
Magasság	70 mm	Magasság (coll)	2,756 inch
Szélesség	11,2 mm	Szélesség (coll)	0,441 inch
Nettó tömeg	30,2 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...60 °C	Üzemi hőmérséklet	-25 °C...40
Páratartalom	40 °C / 93 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül		

vezérlő oldal

Névleges vezérlőfeszültség	115 V AC	Névleges áram, AC	6.1 mA
Névleges teljesítmény	0,8 VA	Állapotjelző	Piros LED

Terhelés oldal

Névleges kapcsolási feszültség	250 V AC	Max. kapcsolási frekvencia névleges terhelésnél	0,1 Hz
Max. kapcsolási feszültség, AC	250 V	Bekapcsolási áram	8 A
AC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max.	2000 VA	Bekapcsolási késleltetés	< 9 ms
Kikapcsolási késleltetés	≤ 8 ms	Érintkező típusa	1 Záróérintkező (AgNi 0,15 vékony aranyozású)
Elektromos élettartam, DC tekercs	> 5x10 ⁵ kapcsolási ciklusok	Mechanikai élettartam	20 x 10 ⁶ kapcsolási ciklusok
Min. kapcsolási teljesítmény	250 mW		

Általános adatok

Változat	soldered relay	Sín	TS 32, TS 35
Ellenőrző gomb elérhető	No	Mechanical switch position indicator	Nem
Szín	narancssárga		

Szigetelések koordinálása

Névleges feszültség	250 V	Szennyezés súlyossága	2
Túlfeszültség kategória	III	Kúszóút és hézag, bemenet - kimenet	> 3 mm
Lökőfeszültség	4 kV	Védelmi osztály	IP20

Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás-technika	Csavaros csatlakozás	Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	8 mm
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás	2,5 mm ²	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm ²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	4 mm ²		

RS 30 115VAC LD LP 1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Besorolások

ETIM 6.0	EC001437	ETIM 7.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ECLASS 9.0	27-37-16-01	ECLASS 9,1	27-37-16-01
ECLASS 10.0	27-37-16-01	ECLASS 11.0	27-37-16-01
ECLASS 12.0	27-37-16-01	ECLASS 13.0	27-37-16-01

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3820ceea-2b49-4a61-bda5-08f3867b3419

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	DE_PA_5600_160311_001.pdf
Katalógusok	Catalogues in PDF-format