

SAMPLE LP CH20M PPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**A tökéletes platform a funkció és az újítás számára:**

Az újító funkciók elektronika intelligens "csomagokat" igényel, hogy a rendszerkörnyezetbe tökéletesen integrálódjon.

A Weidmüller elektronika ház portfólió folyamatos fejlesztése és konzisztens bővítése biztonságos platformot kínál a jövőbeli elektronikai alkalmazások számára, minden kialakításhoz vagy felhasználási szándékhoz.

Mindenféle házhoz kínálunk NYÁK CAD adatokat. Csavaros és a rugós sorkapcsok kaphatók mindenféle csatlakozáshoz.

A kialakítás, a csatlakozórendszer és a funkcionalitás közötti konzisztens szinergia fekteti le a tökéletes alapkövet a piaci és alkalmazási követelmények számára tervezett elektronikai rendszerek számára.

A funkció, az alak és a gyártás minősége kombinálódik egy logikai egységbe, amely a felhasználónak a legmagasabb megbízhatóságot és használati komfortot nyújtja.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Verzió | Példa elektronikaházra, OMNIMATE Housing - CH20M sorozat, Nyomtatott áramkört lap egyéni összeszereléshez, CH20M12 - 67, 2 csatlakozási szinthez, Szélesség: 1.6 mm |
| Rendelési szám | 1105580000 |
| Típus | SAMPLE LP CH20M PPX |
| GTIN (EAN) | 4032248880652 |
| Qty. | 1 Stück |

SAMPLE LP CH20M PPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Szélesség | 1,6 mm | Szélesség (coll) | 0,063 inch |
| Nettó tömeg | 24,8 g | | |

Anyagadatok

| | | | |
|----------------|-------------|------------------------|----|
| Szigetelőanyag | PA 66 GF 30 | Szigetelőanyag csoport | II |
|----------------|-------------|------------------------|----|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001031 | ETIM 7.0 | EC001031 |
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ECLASS 9.0 | 27-18-27-02 | ECLASS 9,1 | 27-18-27-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-27-02 | ECLASS 11.0 | 27-18-27-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-27-02 | ECLASS 13.0 | 27-19-02-04 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|------------------|---|
| Engineering Data | PCB Reference Layout |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | MB DEVICE MANUF. EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN |

SAMPLE LP CH20M PPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

Layer Stack Up Detail for: 1105580000_03.PcbDoc

| Layer | Order | Order | Material | Material | Material |
|---|-----------|-----------|---------------|----------|----------|
| name | Thickness | Thickness | Material | Material | Type |
| Top Solder Mask | 0.075 | 0.015mm | Solder Resist | | |
| Top Layer | 0.075 | 0.035mm | FR-4 | Core | |
| Bottom Layer | 0.075 | 0.035mm | FR-4 | Core | |
| Bottom Solder Mask | 0.075 | 0.015mm | Solder Resist | | |
| PCB thickness over all 1.6mm +/- 0.13mm | | | | | |

