

THM WO VIN 25.4/95.2 WS IW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A THM WriteOn kábeljelölőket vezetők és kábelek jelölésére lehet használni 36 mm átmérőig. Az átlátszó ragasztószalag rögzíti és védi a nyomtatást a jelölő felületén.

- Jelölés védelme szennyeződés és ledörzsölődés ellen átlátszó ragasztószalagba csomagolással.
- Egyszerű és gyors nyomtatás a kiváló minőségű THM Plus S hőnyomtatóval

Általános rendelési adatok

Verzió	THM, Vezeték és kábeljelölők, 8.1 - 22.3 mm, 25.4 x 95.2 mm, fehér
Rendelési szám	1110610000
Típus	THM WO VIN 25.4/95.2 WS IW
GTIN (EAN)	4032248885978
Qty.	1 Stück
kompatibilis nyomtató	2599430000 2599440000

A létrehozás dátuma 2024. június 1. 20:31:23 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

THM WO VIN 25.4/95.2 WS IW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	0,065 mm	Mélység (coll)	0,003 inch
Magasság	25,4 mm	Magasság (coll)	1 inch
Szélesség	95,2 mm	Szélesség (coll)	3,748 inch
Nettó tömeg	557 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C
------------------------------	-------------

Általános adatok

Anyag	Vinil fólia	
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	9	
Címkemező mérete	25.4 x 25.4 mm	
Halogén	Igen	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Etikett-tekercs
Jelölők száma kombinációként	1 Etikett-tekercs = Vezeték és kábeljelölők	
Nyomtatás típusa	üres	
Ragasztóanyag	Poliakrilát ragasztó	
Szám tekercsenként	1 000	
Szélesség	95,2 mm	
Szín	fehér	
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	
UL 969 tanúsítvány	Igen	
Változat	Öntapadós	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	

Vezeték és kábeljelölők

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	0.75 - 400 mm ²	Halogén	Igen
Vezeték külső átm.	8.1 - 22.3 mm	Vezeték külső átmérő, max.	22,3 mm
Vezeték külső átmérő, min.	8,1 mm	Vezeték-keresztmetszet, max.	400 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0,75 mm ²		

Besorolások


ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9,1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format



THM WO VIN 25.4/95.2 WS IW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM 110/360 SW	Verzió
Rendelési szám	4005070000	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118390049	
Qty.	1 Stück	