

HDC 64D TSBU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP65



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok
- az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Verzió	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 50
Rendelési szám	1111130000
Típus	HDC 64D TSBU 1M50G
GTIN (EAN)	4032248967711
Qty.	1 Stück

HDC 64D TSB 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Magasság	94 mm	Magasság (coll)	3,701 inch
Szélesség	65,5 mm	Szélesség (coll)	2,579 inch
Nettó tömeg	412 g		

Hőmérséklet

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

Méretek

B ház magasság	76 mm	C ház szélessége	43 mm
Furat osztás hossz, A2	0 mm	Ház teljes hossza	120 mm
Kábelbevezetés	menetes		

Verzió

BG	8	Belső menet	M 50
Felső kábelbevezetések száma	0	Felső rész/alsó rész/fedél	felső rész
Ház kivitele	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház	Kivitel	magas
Kábelbevezetés	menetes	Kábelbevezetések mérete	M 50
Méret	8	Oldalsó kábelbevezetések száma	1
Rögzítőrendszer kivitele	Keresztkengyel az alsórészen	Suitable for ModuPlug®	Igen
Szín (RAL)	RAL 7035		

Általános adatok

ENT házak	Nem	Felületi minőség	Porbevonatos
Ház fő anyaga	alumínium présöntvény	Védelmi osztály	IP65 (bedugaszolt állapotban)

Besorolások

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9,1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Anyag	Aceton
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Fúróolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Gázolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Etilalkohol
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Sebességváltó-olaj
Vegyszerállóság	Ellenálló

HDC 64D TSB 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Anyag	Hidraulikaolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Hűtőközeg
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Mosóbenzin
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Izzadság
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Prémium benzin
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Víz
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	UV
Vegyszerállóság	Instabil
Anyag	Ózon
Vegyszerállóság	Instabil

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
Vegyszerállóság	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1e168c17 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6f53f680 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@22a7e657 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7dd5566a de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@57090bf3 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@271e1064 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3a96cf8e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6da7b8b0 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@72ee6064 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2524d36d de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@29c292f8 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7970dd48 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@781c7f42

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E92202

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	Manufacturer's declaration
Engineering Data	CAD data – STEP
Product Change Notification	20220214 Technical change to HDC housings 20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

A létrehozás dátuma 2024. május 6. 21:12:46 CEST


A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

HDC 64D TSBU 1M50G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

HDC 64D TSBU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Alap ház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelt, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 24B SBU 2M25G	Verzió
Rendelési szám	1787870000	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25
GTIN (EAN)	4032248205318	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 64D SBU 2M32G N	Verzió
Rendelési szám	1550540000	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32
GTIN (EAN)	4064675005087	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 64D SBU 2M25G N	Verzió
Rendelési szám	1561060000	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32
GTIN (EAN)	4050118680508	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 64D SBU 1M25G	Verzió
Rendelési szám	1904340000	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 25
GTIN (EAN)	4032248585601	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 64D SBU 1M32G	Verzió
Rendelési szám	1904350000	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32
GTIN (EAN)	4032248585298	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 64D SBU 2PG29G	Verzió
Rendelési szám	1661630000	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29
GTIN (EAN)	4008190418182	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 64D SBU 2PG29G N	Verzió
Rendelési szám	1560790000	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32
GTIN (EAN)	4050118894103	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 24B SBU 1M25G	Verzió
Rendelési szám	1901150000	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25
GTIN (EAN)	4032248521258	
Qty.	1 Stück	

HDC 64D TSB 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	HDC 24B SBU 1PG21G	Verzió
Rendelési szám	1661510000	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4008190418069	állapotban), Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 21
Típus	HDC 64D SBU 2PG21G	Verzió
Rendelési szám	1661590000	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190418144	Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: PG 21
Típus	HDC 64D SBU 2M25G	Verzió
Rendelési szám	1786890000	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248204137	Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: M 25
Típus	HDC 24B SBU 2M25G N	Verzió
Rendelési szám	1560970000	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4050118676730	állapotban), Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 25
Típus	HDC 64D SBU 2M32G	Verzió
Rendelési szám	1786880000	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248204120	Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: M 32
Típus	HDC 24B SBU 1M25G N	Verzió
Rendelési szám	1560960000	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4050118673227	állapotban), Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 25
Típus	HDC 64D SBU 1M32G N	Verzió
Rendelési szám	1561050000	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4050118680195	Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: M 32
Típus	HDC 24B SBU 2PG21G	Verzió
Rendelési szám	1661520000	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4008190418076	állapotban), Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 21
Típus	HDC 24B SBU 1PG21G N	Verzió
Rendelési szám	1560750000	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4050118676747	állapotban), Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 25

HDC 64D TSB 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Összekötő kupak



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelt, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 64D KBU 1PG29G	Verzió
Rendelési szám	1661810000	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkenyél az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29
GTIN (EAN)	4008190418359	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 64D KBU 1M32G	Verzió
Rendelési szám	1786960000	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkenyél az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32
GTIN (EAN)	4032248204205	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 24B KBU 1M25G	Verzió
Rendelési szám	1787920000	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkenyél az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25
GTIN (EAN)	4032248205363	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 24B KBU 1PG21G	Verzió
Rendelési szám	1661720000	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkenyél az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21
GTIN (EAN)	4008190418274	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 64D KBU 1M32G N	Verzió
Rendelési szám	1559910000	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkenyél az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32
GTIN (EAN)	4050118677416	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 24B KBU 1PG29G	Verzió
Rendelési szám	1661730000	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkenyél az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 29
GTIN (EAN)	4008190418281	
Qty.	1 Stück	

HDC 64D TSB 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Aljzatház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védeettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 24B ABU	Verzió
Rendelési szám	1212400000	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190083939	Válaszfalház, Keresztkegyl az alsórészen, Oldalt rögzítő bilincs, nem
Qty.	1 Stück	cserélhető, Standard
Típus	HDC 24B ABU N	Verzió
Rendelési szám	1488600000	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4050118541533	Válaszfalház, Keresztkegyl az alsórészen, Standard
Qty.	1 Stück	