

THM GEW 30/8 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

THM GEW vävda tygetiketter är gjorda av ett mycket flexibelt bomullstyg. Leverans på rullar för användning med termotransferskrivare möjliggör ett limskikt som är tjockare än det för A4-ark för laserskrivare.

Tillsammans säkerställer denna flexibilitet och det tjocka limskiktet högre häftförmåga och möjliggör användning på kantiga eller runda föremål såsom t.ex. kablar eller slangar.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	THM, Apparatmärkning, 8 x 30 mm, gul
Art.nr.	1114450000
Typ	THM GEW 30/8 GE
GTIN (EAN)	4032248892396
Förp.	1 Stück
anpassad skrivare	2599430000 2599440000

THM GEW 30/8 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	0,3 mm	Byggdjup (tum)	0,012 inch
Höjd	8 mm	Bygghöjd (tum)	0,315 inch
Bredd	30 mm	Byggbredd (tum)	1,181 inch
Nettovikt	957 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-29...80 °C
---------------------------------	-------------

Allmänna data

Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Etikettrulle
Antal märkningar per kombination	1 Etikettrulle = Apparatmärkning	
Antal per ark	10 000	
Antal per rulle	10 000	
Bredd	30 mm	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	
Färgkod	gul	
Godkännande enligt UL 969	Nej	
Halogener	Nej	
Limma	Gummiklister	
Material	Bomullsväv	
Materialfärg enligt motståndskod	4	
Märkningsmetod	Termotransfer	
Temperaturområde för användning	-29...80 °C	
Temperaturområde för användning max.	80 °C	
Temperaturområde för användning min.	-29 °C	
Utförande	självhäftande	

Apparatmärkning

Halogener	Nej
-----------	-----

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format

THM GEW 30/8 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



THM GEW 30/8 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Artikelbeteckning
Art.nr.	2005070000	Färgband
GTIN (EAN)	4050118390049	
Förp.	1 Stück	

