

RKDG 2XD8.5 WG PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Intelligentní řešení kabeláže vám mohou ušetřit cenný čas i peníze.

Modulární systém FieldPower® obsahuje to pravé řešení pro každý úkol kabeláže.

Skládací těsnění pro použití prefabrikovaných kabelů

Těsnění k dispozici s přípojovacím závitem M16 a M20

Možná integrace provozních a signalizačních zařízení do těsnění

Všeobecné objednací údaje

Verze	Těsnicí vložka Field Power®, Těsnění, IP54, s odpovídajícím krytu, EPDM, 8.5 mm ² , 10.5 mm ²
Objednací číslo	1114530000
Typ	RKDG 2XD8.5 WG PT6
GTIN (EAN)	4032248892624
Množství	10 ks

RKDG 2XD8.5 WG PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	18 mm	Hloubka (v palcích)	0,709 inch
Výška	33,8 mm	Výška (v palcích)	1,331 inch
Šířka	46,7 mm	Šířka (v palcích)	1,839 inch
Čistá hmotnost	2,6 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...85 °C	Provozní teplota	-40 °C...85 °C
--------------------	----------------	------------------	----------------

Všeobecné údaje

Materiál	EPDM	Silikon	Ne
Barevný	černá	Design	Těsnění
Stupeň krytí	IP54, s odpovídajícím krytí	Klasifikace hořlavosti UL 94	HB
Poloha při montáži, poznámka k instalaci	ve slotu těsnění FieldPower®	Typ linky	přibližně
Upínací rozsah, min.	8,5 mm²	Upínací rozsah, max.	10,5 mm²

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.1	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-28-15
ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15
ECLASS 13.0	27-18-28-15		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)