

## RKDG 2XD8.5 WG PT6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Az intelligens kábelezési megoldásokkal értékes időt és pénzt takaríthat meg.**

A FieldPower® moduláris rendszer minden kábelezési feladathoz ideális megoldást kínál.

Előre összeszerelt kábelekhez használható összehajtható tömítések

Tömítések M16 és M20 menettel A tömítésbe működtető és jelzőeszközök építhetők be

**Általános rendelési adatok**

|                |   |
|----------------|---|
| Verzió         | Field Power® tömítőbetét, Tömítés, IP54, hozzá tartozó házzal, EPDM, 8.5 mm <sup>2</sup> , 10.5 mm <sup>2</sup> |
| Rendelési szám | <a href="#">1114530000</a>  |
| Típus          | RKDG 2XD8.5 WG PT6  |
| GTIN (EAN)     | 4032248892624   |
| Qty.           | 10 Stück  |

## RKDG 2XD8.5 WG PT6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység     | 18 mm   | Mélység (coll)   | 0,709 inch |
| Magasság    | 33,8 mm | Magasság (coll)  | 1,331 inch |
| Szélesség   | 46,7 mm | Szélesség (coll) | 1,839 inch |
| Nettó tömeg | 2,6 g   |                  |            |

## Hőmérsékletek

|                      |                |                   |                |
|----------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | -40 °C...85 °C | Üzemi hőmérséklet | -40 °C...85 °C |
|----------------------|----------------|-------------------|----------------|

## Általános adatok

|   |                             |   |                      |
|---|-----------------------------|---|----------------------|
| Anyag   | EPDM                        | Szilikon  | Nem                  |
| Szín  | fekete                      | Kivitel   | Tömítés              |
| Védelmi osztály                                 | IP54, hozzá tartozó házzal  | UL 94 éghetőségi osztály                        | HB                   |
| Felszerelési pozíció, telepítési figyelmeztetés | FieldPower® tömítési horony | Vezetéktípus                                    | kerek                |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 8,5 mm <sup>2</sup>         | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 10,5 mm <sup>2</sup> |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002624    | ETIM 7.0    | EC002624    |
| ETIM 8.0    | EC002624    | ETIM 9.0    | EC002624    |
| ECLASS 9,1  | 27-18-27-90 | ECLASS 10.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-28-15 | ECLASS 12.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 13.0 | 27-18-28-15 |             |             |

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Letöltések

|   |  |
|---|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts</a> |
| Engineering Data                            | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Katalógusok                                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                               |