

HDC-C-HE-SM4.65AU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpované spoje poskytují elektrické a mechanické spojení mezi vodičem a kontaktem, které je bezpečné a spolehlivé. Optimální krimpované připojení je plynotěsné a odolné proti korozi.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verze | Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, HE, HEE, HQ, MixMate, Zástrčný, Průřez vodiče, max.: 4.65, soustružené, Slitina mědi |
| Objednací číslo | 1116540000 |
| Typ | HDC-C-HE-SM4.65AU |
| GTIN (EAN) | 4032248897261 |
| Množství | 100 ks |

Datum vytvoření 22. května 2024 5:33:58 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

HDC-C-HE-SM4.65AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|--------|--------|----------------|--------|
| Průměr | 4,5 mm | Čistá hmotnost | 1,32 g |
|--------|--------|----------------|--------|

Všeobecné údaje

| | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Cykly zapojování | ≥ 500 | Délka odizolování, jmenovité připojení | 7,5 mm |
| Materiál | Slitina mědi | Materiál kontaktů | Slitina mědi |
| Objemový odpor | ≤2 mΩ | Provedení povrchu | zlato |
| Průměr kontaktu, kolík Ø | 2,5 mm | Průřez připojeného vodiče | 4,65 mm ² |
| Průřez vodiče, max. | 4,65 mm ² | Typ | Zástrčný |
| Typ připojení | Nalisované připojení | Verze – vložka | HE, HEE, HQ, MixMate |
| Výrobní procesy | soustružené | Řada | HE |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000796 | ETIM 7.0 | EC000796 |
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 9.1 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-04 |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40 |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
| Brožury | FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN |

HDC-C-HE-SM4.65AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Crimping tools



Krimpovací kleště pro točené kontakty

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ | CTX CM 1.6/2.5 | Verze |
| Objednací číslo | 6018490000 | Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.14mm², |
| GTIN (EAN) | 4008190884598 | 4mm², W krimpování |
| Množství | 1 ks | |
| Typ | CTIN CM 1.6/2.5 | Verze |
| Objednací číslo | 6205430000 | Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.14mm², |
| GTIN (EAN) | 4032248733446 | 6mm², 4-drážkové krimpování |
| Množství | 1 ks | |

Nástroje na vyjmutí kontaktu



Weidmüller nabízí celou řadu krimpovacího nářadí, nástrojů na rozepínání kontaktů a optických nástrojů.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ | REMOVAL TOOL HE | Verze |
| Objednací číslo | 6866750000 | Nářadí, Nástroj na vyjmutí kontaktu |
| GTIN (EAN) | 4032248437078 | |
| Množství | 1 ks | |