

ERME 10<sup>2</sup> SPX 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Csupaszoló szerszámok automatikus beállítással
- Flexibilis és tömör vezetékekhez
- Ideális választás gépészeti és üzemtechnológiai feladatokhoz, vasúti alkalmazásokhoz, szélenergiához, robottechnológiához, robbanásvédelemhez, illetve hajózáshoz, platformok és hajók építéséhez
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után
- Nincs Fan-Out az egyes vezetékeknel
- Különböző szigetelési vastagságokhoz állítható
- Kettős szigetelésű kábelek két műveleti lépésben, speciális beállítás nélkül
- Nincs holtjáték az önbeálló vágóegységben
- Hosszú élettartam
- Optimalizált ergonómiájú kivitel

## Általános rendelési adatok

Verzió	Tartozékok, Vágópenge tartó
Rendelési szám	<a href="#">1119030000</a>
Típus	ERME 10 <sup>2</sup> SPX 4
GTIN (EAN)	4032248948420
Qty.	1 Stück

ERME 10<sup>2</sup> SPX 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	11,2 mm	Mélység (coll)	0,441 inch
Magasság	23 mm	Magasság (coll)	0,906 inch
Szélesség	52 mm	Szélesség (coll)	2,047 inch
Nettó tömeg	25,6 g		

## Műszaki adatok

Árucikk leírása Késtartó Stripax 10-hez

## Csupaszoló szerszámok

Szín	szürke	Vezeték-keresztmetszet, max.	10 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, min.	0,08 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ECLASS 9.0	21-04-92-37	ECLASS 9,1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-92-37	ECLASS 11.0	21-04-48-91
ECLASS 12.0	21-04-48-91	ECLASS 13.0	21-04-48-91

## Letöltések

Katalógusok [Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok