

**ERME 16<sup>2</sup> SPX 4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Инструменты зачистки с автоматической саморегулировкой
- Для гибких и одножильных проводов
- Идеально подходит для проектирования заводов, железных дорог подвижного состава, ветровой энергетики, робототехники, взрывобезопасности, а также для морского транспорта, офшорной добычи и кораблестроения
- Регулировка длины зачистки с помощью концевого ограничителя
- Автоматическое открытие зажима после зачистки
- Отсутствие разделения отдельных проводов
- Легко приспособляемая для различной толщины изоляции
- Кабели с двойной изоляцией в двух операциях процесса без специальной регулировки
- Удобный саморегулирующийся режущий элемент
- Долгий срок службы
- Оптимизированная эргономичная конструкция

**Основные данные для заказа**

| Исполнение       | Аксессуар, Держатель ножа  |
|------------------|----------------------------|
| Номер для заказа | <a href="#">1119040000</a> |
| Тип              | ERME 16 <sup>2</sup> SPX 4 |
| GTIN (EAN)       | 4032248948437              |
| Кол.             | 1 Шт.                      |

**ERME 16<sup>2</sup> SPX 4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Размеры и массы**

|             |         |                   |            |
|-------------|---------|-------------------|------------|
| Глубина     | 11,2 мм | Глубина (дюймов)  | 0,441 inch |
| Высота      | 23 мм   | Высота (в дюймах) | 0,906 inch |
| Ширина      | 52 мм   | Ширина (в дюймах) | 2,047 inch |
| Масса нетто | 20 g    |                   |            |

**Технические данные**

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Описание артикула | Держатель ножа для<br>Stripax 16 |
|-------------------|----------------------------------|

**Инструменты для снятия изоляции**

|  |                    |   |                   |
|--|--------------------|---|-------------------|
| Поперечное сечение соединительного<br>провода, макс. | 16 mm <sup>2</sup> | Поперечное сечение соединительного<br>провода, мин. | 6 mm <sup>2</sup> |
| Цветовой код   | черный             |   |                   |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001509    | ETIM 7.0    | EC001509    |
| ETIM 8.0    | EC001509    | ETIM 9.0    | EC001509    |
| ECLASS 9.0  | 21-04-92-37 | ECLASS 9.1  | 21-01-90-90 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-92-37 | ECLASS 11.0 | 21-04-48-91 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-48-91 | ECLASS 13.0 | 21-04-48-91 |

**Загрузки**

|         |  |
|---------|--|
| Каталог | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Брошюры |  |