

HDC IP68 24B MD 2M40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**IP68**

RockStar® HighPower kapslingar är tillverkade av höghållfast tryckgjuten aluminium och erbjuder perfekt skydd mot hårda miljöförhållanden tack vare vår kontinuerliga optimering. Kapslingen i flera delar ger användarna möjlighet att undersöka arbetsprocesser ner till det sista steget i arbetsflödet.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	HDC - kapsling, Byggstorlek: 8, Skyddsklass: IP68, IP69K, IP68 (i ijackat tillstånd), Lock, Klämbygelslutning, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 40
Art.nr.	1119990000
Typ	HDC IP68 24B MD 2M40
GTIN (EAN)	4050118041477
Förp.	1 Stück

Skapandedatum den 20 maj 2024 00:57:56 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

HDC IP68 24B MD 2M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	181 mm	Byggdjup (tum)	7,126 inch
Höjd	19 mm	Bygghöjd (tum)	0,748 inch
Bredd	57 mm	Byggbredd (tum)	2,244 inch
Montagemått bredd	164 mm	Nettovikt	440 g

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-50 °C ... 120 °C
------------------------	-------------------

Allmänna data

EMC-kapslingar	Ja	Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods
Material låselement	Rostfritt stål	Serie	HighPower
Skyddsklass	IP68, IP69K, IP68 (i ijackat tillstånd)	Yta	Pulverlack
Åtdragningsmoment	11 Nm		

Utförande

Antal kabelingång på sidan	0	Antal kabelingång uppe	2
BG	8	Bygelutförande	Klämbygelanslutning
Byggform	Standard	Byggstorlek	8
Färg (RAL)	RAL 9011, RAL 9005	Gänga (inre)	M 40
Kabelingång	m. gänga	Storlek på kabelinföringar	M 40
Tätning	Silikongummi	Typ	Lock
Utförande kapsling	Lock	Utförande låssystem	Klämbygelanslutning
Åtdragningsmoment	11 Nm	Överdel/Underdel/Lock	Lock

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Ämne	Aceton
Kemikaliebeständighet	Beständigt
Ämne	Dieselolja
Kemikaliebeständighet	Instabilt
Ämne	Etylalkohol
Kemikaliebeständighet	Beständigt
Ämne	Växellådsolja
Kemikaliebeständighet	Villkorligt beständigt
Ämne	Hydraulolja
Kemikaliebeständighet	Villkorligt beständigt
Ämne	Petroleumbensin
Kemikaliebeständighet	Instabilt
Ämne	Svett

HDC IP68 24B MD 2M40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data**

Kemikaliebeständighet	Villkorligt beständigt
Ämne	Bensin premium
Kemikaliebeständighet	Instabilt
Ämne	Vatten
Kemikaliebeständighet	Beständigt
Ämne	UV
Kemikaliebeständighet	Beständigt
Ämne	Ozon
Kemikaliebeständighet	Beständigt

Godkännanden

ROHS

Uppfyllelse

NedladdningarGodkännande/Certifikat/Dokument om
överensstämmelse[Manufacturer's declaration](#)

Teknikuppgifter Data

[CAD data – STEP](#)

Användardokumentation

[BPZ_HDC_Gehaeuse](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)

Broschyrer

[FL FIELDWIRING EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

HDC IP68 24B MD 2M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

IP68-version enligt EN 45545



Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål. Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar. Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

Allmänna beställningsdata

Typ	VGM40-SS68 20-32 BG	Artikelbeteckning
Art.nr.	1193590000	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, kabelförskruvning, Rostfritt stål
GTIN (EAN)	4032248976614	1.4305 (303)
Förp.	10 Stück	

Stiftnyckelsatser



Insexnyckel i genomhärdat krom-vanadin-stål, tillverkad enligt DIN ISO 2936 L (DIN 911), ytan högklassigt förädlad.

Allmänna beställningsdata

Typ	SK WSD-S 1,5-10,0	Artikelbeteckning
Art.nr.	9008850000	Montageverktyg
GTIN (EAN)	4032248266609	
Förp.	1 Stück	

HDC IP68 24B MD 2M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

IP68-version enligt EN 45545



Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål. Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar. Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

Allmänna beställningsdata

Typ	VGM40-MS68 20-32 BG	Artikelbeteckning
Art.nr.	1193620000	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, kabelförskruvning, Mässing,
GTIN (EAN)	4032248976577	förnicklad
Förp.	10 Stück	