

AIMESA VRM 2,09**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Do automatycznego przycinania pojedynczych przewodów
- Uswanie izolacji z przewodów elastycznych wg DIN VDE 0295, KL: 5
- Częściowe zdejmowanie izolacji, izolacja pozostaje na końcu przewodu
- Bez wymiany narzędzi
- Możliwość szybkiego i prostego ustawiania na właściwy przekrój przewodu
- Napęd elektryczny

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Akcesoria, Zestaw noży
Nr zam.	1120920000
Typ	AIMESA VRM 2,09
GTIN (EAN)	4032248901869
Ilość	1 Szt.

AIMESA VRM 2,09**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Głębokość	26,8 mm	Głębokość (cale)	1,055 inch
Wysokość	1,6 mm	Wysokość (cale)	0,063 inch
Szerokość	20 mm	Szerokość (cale)	0,787 inch
Masa netto	10 g		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-02
ECLASS 10.0	17-13-01-02	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

Ważna informacja

Informacje produktowe	1534740000 - Powerstripper AM 12 (up to serial number 2018)
-----------------------	---

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
----------	--