

**IE-CD-V04PRJ-C-MA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Spojka, konstrukce zásuvných FreeCon PushPull konektorů ver.4 podle IEC 61076-3-106, kov

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Spojovací skříňka, FreeCon, RJ45, Spojka, IP65
Objednací číslo	<a href="#">1122710000</a>
Typ	IE-CD-V04PRJ-C-MA
GTIN (EAN)	4032248904778
Množství	1 ks

## IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	28,2 mm	Hloubka (v palcích)	1,11 inch
Výška	52 mm	Výška (v palcích)	2,047 inch
Šířka	41 mm	Šířka (v palcích)	1,614 inch
Čistá hmotnost	243,48 g		

## Teploty

Provozní teplota	-40 °C...70 °C
------------------	----------------

## Všeobecné údaje

Barevný	Stříbrná	Cykly zapojování	750
Hlavní materiál krytu	Hliníkový profil, Kryt: tlakově litý zinek, nalakováno	Stupeň krytí	IP65
Typ montáže	Šroubová montáž		

## Technické údaje spojka RJ45

Dielektrická pevnost, kontakt - kontakt, min. (propojení RJ45)	≥ 1000 V DC	Dielektrická pevnost, kontakt - stínění, max. (propojení RJ45)	≥ 1500 V DC
Izolační odpor (spojka RJ45)	> 500 MΩ	Kategorie (spojka RJ45)	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Materiál základny krytu (spojka RJ45)	Tlakově litý zinek	Odpor kontaktu (spojka RJ45)	≤ 20 mΩ
Schopnost vést proud (spojka RJ45)	1 A		

## Elektrické vlastnosti

Proudová zatížitelnost při 50 °C	1 A
----------------------------------	-----

## Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-5	Č. osvědčení (cULus)	E316369
---------------------	---------------------------------------	----------------------	---------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-03-92
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E316369

**Technické údaje****Soubory ke stažení**Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [ISO/IEC and TIA/EIA DE](#)[ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link](#)[ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel](#)[ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel](#)[DUXR.E316369](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)Uživatelská dokumentace [MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)Brožury [MB FREECONTACT EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

## IE-CD-V04PRJ-C-MA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Sety - RJ45

PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106 ver.4 (IEC24702), plast, s vložkou RJ45



### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PS-V04P-RJ45-FH	Verze
Objednací číslo	<a href="#">4963160000</a>	Zástrčka RJ45, není třeba nářadí, Verze 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248651665	11801 2010)
Množství	10 ks	

### Ochranné kryty

Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.



### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BP-V04P	Verze
Objednací číslo	<a href="#">4963900000</a>	Skříň montovaná s přírubou, ochranný kryt
GTIN (EAN)	4032248646326	
Množství	10 ks	