

IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Csatoló, kialakítása a FreeCon PushPull dugaszolható csatlakozók, 4. változat, az IEC 61076-3-106 szerint, fém

Általános rendelési adatok

Verzió	Csatlakozódoboz, FreeCon, RJ45, Dugaszolható csatlakozó, IP65
Rendelési szám	1122710000
Típus	IE-CD-V04PRJ-C-MA
GTIN (EAN)	4032248904778
Qty.	1 Stück

IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	28,2 mm	Mélység (coll)	1,11 inch
Magasság	52 mm	Magasság (coll)	2,047 inch
Szélesség	41 mm	Szélesség (coll)	1,614 inch
Nettó tömeg	243,48 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
-------------------	----------------

Általános adatok

Dugaszolási ciklusok	750	Felszerelés típusa	Screw mounting
Ház fő anyaga	Alumínium profil, Fedél: présöntvény, festett cink	Szín	ezüst
Védelmi osztály	IP65		

RJ45-összekötő műszaki adatok

Feszültségi átütési szilárdság, érintkező - árnyékolás, max. (RJ45-kapcsolódás)	≥ 1500 V DC	Feszültségi átütési szilárdság, érintkező - érintkező, min. (RJ45-kapcsolódás)	≥ 1000 V DC
Ház alapanyaga (RJ45-összekötő)	Cink présöntvény	Kategória (RJ45-összekötő)	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
Szigetelési ellenállás (RJ45-összekötő)	> 500 M Ω	Áramterhelhetőség (RJ45-összekötő)	1 A
Átmeneti ellenállás (RJ45-összekötő)	≤ 20 m Ω		

Villamos tulajdonságok

Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on	1 A
------------------------------------	-----

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-5	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369
----------------------	--	---------------------------	---------

Besorolások

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9,1	27-44-03-92
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

Műszaki adatok**Letöltések**Approval/Certificate/Document of
Conformity[ISO/IEC and TIA/EIA DE](#)[ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link](#)[ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel](#)[ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel](#)[DUXR.E316369](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

User Documentation

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok

[MB FREECONTACT EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

porvédő sapkák



Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

Általános rendelési adatok

Típus	IE-BP-V04P	Verzió
Rendelési szám	1963900000	Aljzatház-védőkupak
GTIN (EAN)	4032248646326	
Qty.	10 Stück	

Készletek - RJ45

PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC 61076-3-106 4. (IEC24702) változat szerint, műanyag, RJ45-ös betéttel



Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-V04P-RJ45-FH	Verzió
Rendelési szám	1963160000	RJ45 csatlakozódugó, szerszám nélkül szerelhető, 4. verzió, Cat.6A /
GTIN (EAN)	4032248651665	Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Qty.	10 Stück	