

IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Соединение, исполнение FreeCon для соединительных разъемов PushPull Var.4 согласно IEC 61076-3-106 из металла

Основные данные для заказа

Исполнение	Розетка, FreeCon, RJ45, Соединение, IP65
Номер для заказа	1122710000
Тип	IE-CD-V04PRJ-C-MA
GTIN (EAN)	4032248904778
Кол.	1 Шт.

IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	28,2 мм	Глубина (дюймов)	1,11 inch
Высота	52 мм	Высота (в дюймах)	2,047 inch
Ширина	41 мм	Ширина (в дюймах)	1,614 inch
Масса нетто	243,48 g		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106, вар. 4, IEC 60603-7-5	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	---	----------------------	---------

Технические данные соединения RJ45

Категория (соединение RJ45)	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	Нагрузочная способность по току (соединение RJ45)	1 A
Основной материал корпуса (соединение RJ45)	Цинковое литье под давлением	Пробивная прочность, контакт - контакт, мин. (соединение RJ45)	≥ 1000 В DC
Пробивная прочность, контакт - экранирование, макс. (соединение RJ45)	≥ 1500 В DC	Сопротивление изоляции (соединение RJ45)	> 500 MΩ
Сопротивление контактов (соединение RJ45)	≤ 20 mΩ		

Электрические свойства

Допустимая токовая нагрузка при 50 °C	1 A
---------------------------------------	-----

Общие данные

Вид защиты	IP65	Вид монтажа	Крепление на винтах
Основной материал корпуса	Алюминиевый профиль, Крышка: литой под давлением цинк, окрашенный	Цветовой код	серебряный
Циклы коммутации	750		

Классификации

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-03-92
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

UL File Number Search Сайт UL

Сертификат № (cULus) E316369

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии [ISO/IEC and TIA/EIA DE](#)
[ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link](#)
[ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel](#)
[ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel](#)
[DUXR.E316369](#)

Технические данные [CAD data – STEP](#)Пользовательская документация [MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)Каталог [Catalogues in PDF-format](#)Брошюры [MB FREECONCONTACT EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Комплекты RJ45



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, вкл. вставку RJ45

Основные данные для заказа

Тип	IE-PS-V04P-RJ45-FH	Исполнение
Номер для заказа	4033160000	Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 4, Cat.6 _A / Class E _A
GTIN (EAN)	4032248651665	(ISO/IEC 11801 2010)
Кол.	10 Шт.	

Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Тип	IE-BP-V04P	Исполнение
Номер для заказа	4033900000	Фланцевый корпус, защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248646326	
Кол.	10 Шт.	