IE-BI-USB-AB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

Verze	USB vložka, Přírubová vložka, typ AB
Objednací číslo	1131380000
Typ	IE-BI-USB-AB
GTIN (EAN)	4032248911844
Množství	10 ks

IE-BI-USB-AB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	15,5 g

Teploty

Provozní teplota	-40 °C...70 °C	Vlhkost	Rel. vlhkost 0...93 %

Obecné údaje

Stupeň krytí	IP67 s pouzdrem	Typ produktu	USB vložka
Typ vložky	Vložka data SteadyTec		

Obecné informace

Připojení 1	USB A	Připojení 2	USB B
Popis výrobku	Přírubová vložka, typ AB	Propojení	Typ A-B
Barevný	černá	Vlhkost	Rel. vlhkost 0...93 %
Hlavní materiál krytu	PC UL 94 V0	Stínění	360&deg, celkový kryt
Stupeň krytí	IP67 s pouzdrem	Cykly zapojování	≥ 1500

Elektrické vlastnosti

Dielektrická pevnost, kontakt / stínění	≥ 500 V DC	Izolační síla	≥ 1000 MΩ
Odpor kontaktu	≤ 30 mΩ	Proudová zatížitelnost až do 90 °C	3 A

Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-107	Č. osvědčení (DNV)	TAA000022B
Č. osvědčení (cULus)	E471884		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-09-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Důležitá poznámka

Informace o produktu	Vložky USB pro FrontCom ®

Osvědčení

Schválení

ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E471884

IE-BI-USB-AB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	GL_FrontCom
Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	MB FREECONCONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-BI-USB-AB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



IE-BI-USB-AB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Objímky na kabelová oka



Izolované objímky konektorů z PVC s měděnou objímkou

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	LIF 1,5F288 R	Verze
Objednací číslo	9200520000	kabelové oko, konec svorky,Izolovaný kabelový konektor,1.5 mm²,0.5
GTIN (EAN)	4032248410361	mm² - 1.5 mm²
Množství	100 ks	