

**IE-BI-USB-AB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)USB betétek a FrontCom<sup>®</sup>-hoz**Általános rendelési adatok**

Verzió	USB-betét, Aljzatbetét, AB típus
Rendelési szám	<a href="#">1131380000</a>
Típus	IE-BI-USB-AB
GTIN (EAN)	4032248911844
Qty.	10 Stück

## IE-BI-USB-AB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 15,5 g

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...70 °C Páratartalom 0...93% relatív páratartalom

## Általános információk

1. csatlakozás	USB A	2. csatlakozás	USB B
Árucikk leírása	Aljzatbetét, AB típus	Vezetékezés	A-B típus
Szín	fekete	Páratartalom	0...93% relatív páratartalom
Ház fő anyaga	PC UL 94 V0	Árnyékolás	360 fokos körkörös ház
Védelmi osztály	IP67 házzal	Dugaszolási ciklusok	≥ 1500

## Villamos tulajdonságok

Current-carrying capacity up to 90 °C 3 A Szigetelés erőssége ≥ 1000 MΩ  
Átmeneti ellenállás ≤ 30 mΩ Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás ≥ 500 V DC

## Általános szabványok

Csatlakozó, standard IEC 61076-3-107 Tanúsítvány sz. (DNV) TAA000022B  
Tanúsítvány száma (cULus) E471884

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-09-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció USB betétek a FrontCom®-hoz

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel  
UL File Number Search UL weboldal  
Tanúsítvány száma (cULus) E471884

**IE-BI-USB-AB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of  
Conformity[GL\\_FrontCom](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

User Documentation

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Designation key / Type key](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok


[MB FREECONTACT EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

**IE-BI-USB-AB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok****Méretrajz**

## IE-BI-USB-AB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Kábelsaru-hüvelyek

**Szigetelt csúszósaru-hüvelyek, PVC-ből, vörösréz hüvellyel**

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

## Általános rendelési adatok

Típus	LIF 1,5F288 R	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6200520000</a>	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1.5 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	40322484 1036 1	
Qty.	100 Stück	