

**IE-PIC-HYB-S-0,2-300****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Hybridní, 10-pólové. Vložky pro konektory varianty 14

**Všeobecné objednávací údaje**

Verze	Nalisovaný kontakt, pro zástrčkovou vložku, Hybridní
Objednávací číslo	<a href="#">1135150000</a>
Typ	IE-PIC-HYB-S-0,2-300
GTIN (EAN)	4032248915347
Množství	300 ks

Datum vytvoření 29. května 2024 4:40:45 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## IE-PIC-HYB-S-0,2-300

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0,27 g
----------------	--------

## Obecné údaje

Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	0,2 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0,08 mm <sup>2</sup>
---	---------------------	---	----------------------

## Elektrické vlastnosti

Jmenovité napětí	24 V
------------------	------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-09-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Důležitá poznámka

Informace o produktu	Hybridní, 10-pólové. Vložky pro konektory varianty 14
----------------------	---

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	<a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
---	---

Uživatelská dokumentace	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Designation key / Type key</a>
-------------------------	--

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--

Brožury	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
---------	---

## IE-PIC-HYB-S-0,2-300

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Rozměrový výkres



**IE-PIC-HYB-S-0,2-300**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Crimping tools



#### Krimpovací kleště pro kontakty systémů RSV a DSTV-HD od společnosti Weidmüller

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HTF HYB	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6119580000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.08mm²,
GTIN (EAN)	4032248900626	1mm², FoderB krimpování
Množství	1 ks	