

IE-BIC-HYB-P-0,2-300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Hybridní, 10-pólové. Vložky pro konektory varianty 14

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nalisovaný kontakt, pro přírubovou vložku, Hybridní
Objednací číslo	1135160000
Typ	IE-BIC-HYB-P-0,2-300
GTIN (EAN)	4032248915477
Množství	300 ks

Datum vytvoření 28. května 2024 17:50:43 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0,29 g
----------------	--------

Obecné údaje

Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	0,2 mm ²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0,08 mm ²
---	---------------------	---	----------------------

Elektrické vlastnosti

Jmenovité napětí	24 V
------------------	------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-09-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Důležitá poznámka

Informace o produktu	Hybridní, 10-pólové. Vložky pro konektory varianty 14
----------------------	---

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	PROFINET Manufacturer's Declaration
---	---

Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
-------------------------	--

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--

Brožury	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN
---------	---

IE-BIC-HYB-P-0,2-300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



IE-BIC-HYB-P-0,2-300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Crimping tools****Krimpovací kleště pro kontakty systémů RSV a DSTV-HD od společnosti Weidmüller**

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů

Všeobecné objednací údaje

Typ	HTF HYB	Verze
Objednací číslo	6119580000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.08mm²,
GTIN (EAN)	4032248900626	1mm², FoderB krimpování
Množství	1 ks	