

**VKSW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Резак кабель-каналов для ручной резки кабель-каналов и крышек шириной до 125 мм и толщиной стенки 2,5 мм. Только для пластмассы не армированной наполнителями.

- Резка без заусенцев или отходов
- Упор для установки длины (1000 мм) с направляющим устройством для точной резки по длине
- Блок настольного типа для крепления на верстаке или аналогичной рабочей поверхности
- Закалённые режущие кромки из специальной стали

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Устройство для резки кабельных каналов
Номер для заказа	<a href="#">1137530000</a>
Тип	VKSW
GTIN (EAN)	4032248919406
Кол.	1 Шт.

VKSW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	290 мм	Глубина (дюймов)	11,417 inch
Высота	285 мм	Высота (в дюймах)	11,22 inch
Ширина	280 мм	Ширина (в дюймах)	11,024 inch
Масса нетто	305 g		

## Режущие инструменты

Ширина реза, макс.	125 мм
--------------------	--------

## Классификации

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

VKSW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Принадлежности / запасные части



Резак кабель-каналов для ручной резки кабель-каналов и крышек шириной до 125 мм и толщиной стенки 2,5 мм. Только для пластмассы не армированной наполнителями.

- Резка без заусенцев или отходов
- Упор для установки длины (1000 мм) с направляющим устройством для точной резки по длине
- Блок настольного типа для крепления на верстаке или аналогичной рабочей поверхности
- Закалённые режущие кромки из специальной стали

## Основные данные для заказа

Тип	ERME VKSW	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4051270000</a>	Запасной нож
GTIN (EAN)	4050118042436	
Кол.	1 Шт.	
Тип	SCHUTZPROFIL VKSW	
Номер для заказа	<a href="#">405074000000</a>	
GTIN (EAN)	4050118392548	
Кол.	1 Шт.	