

MCP AP BASIC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Våra MCP-plottrar kompletterar Weidmüller Multi-Card-konceptet och kan användas med Weidmüllers M-Print® PRO-programvara. De är särskilt lämpliga för utskrift av enskilda etiketter eller delar av MultiCard. Positionsramen för SlimFix-märkningar av storlek 4 till 6 kan användas för att skriva ut MultiCards för plintar, kablar, ledningar och enheter. MCB-etikettens positionsram används för att skriva ut etiketter.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Upptagning
Art.nr.	1139880000
Typ	MCP AP BASIC
GTIN (EAN)	4032248922031
Förp.	1 Stück

MCP AP BASIC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	324 mm	Byggdjup (tum)	12,756 inch
Höjd	10 mm	Bygghöjd (tum)	0,394 inch
Bredd	270 mm	Byggbredd (tum)	10,63 inch
Nettovikt	1 080 g		

Märkningssystem

Märkskylttyp	Utförande	Plotter MCP Basic, montageplatta för Multi-Card-märkning
MultiCard		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001675	ETIM 7.0	EC001675
ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ECLASS 9.0	19-14-92-90	ECLASS 9.1	19-14-92-90
ECLASS 10.0	19-14-92-90	ECLASS 11.0	19-14-90-90
ECLASS 12.0	19-14-90-90	ECLASS 13.0	19-14-90-90

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--