

**KT 22****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Outils à couper pour conducteurs jusqu'à 8 mm, 12 mm, 14 mm et 22 mm de diamètre extérieur. La géométrie de coupe spéciale assure une coupe nette et sans écrasement des conducteurs en cuivre et aluminium avec un effort physique minimum. En outre, les outils de coupe (KT 8 à KT 22) sont munis d'une protection isolante testée VDE et GS jusqu'à 1 000 V, conformément aux normes EN/CEI 60900.

**Informations générales de commande**

Version	Outils à couper, Coupe-câble manipulable d'une seule main
Référence	<a href="#">1157830000</a>
Type	KT 22
GTIN (EAN)	4032248945528
Qté.	1 pièce(s)

## KT 22

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	31 mm	Profondeur (pouces)	1,22 inch
Hauteur	71,5 mm	Hauteur (pouces)	2,815 inch
Largeur	249 mm	Largeur (pouces)	9,803 inch
Poids net	471,68 g		

## Classifications

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01
ECLASS 12.0	21-04-47-01	ECLASS 13.0	21-04-47-01

## Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil de découpe jusqu'à 22 mm de diamètre extérieur	Version	mécanique à une main
--------------------------	--	---------	----------------------

## Outils à couper

Câble aluminium - multibrin, max. Ø	13 mm	Câble aluminium multibrin, max (mm²)	95 mm²
Câble aluminium multibrin, max. (AWG)	3/0 AWG	Câble cuivre - multibrin, max.	95 mm²
Câble cuivre - multibrin, max. (AWG)	3/0 AWG	Câble cuivre - rigide, max.	150 mm²
Câble cuivre - rigide, max. (AWG)	4/0 AWG	Câble cuivre - souple, max.	70 mm²
Câble cuivre - souple, max. (AWG)	2/0 AWG	Câble cuivre, max. Ø	13 mm
Câble en aluminium mono-filaire max. (mm²)	120 mm²	Câbles informatiques/téléphonique/de commande, max. Ø	22 mm

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Agréments

Agréments



## Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	<a href="#">Manufacturer's Declaration - Cable cutters</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	

### KT 22

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins



max. 22 mm



max. 25 mm<sup>2</sup>



max. 50 mm<sup>2</sup>



max. 95 mm<sup>2</sup>

suggested cross-section range/  
Empfohlener Querschnittsbereich