

KT 22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vágószerszámok akár, 8, 12, 14 és 22 mm külső átmérőjű vezetékekhez. A speciális pengékialakítással minimális fizikai erőfelfejtással, roncsolásmentesen vághatók a réz- és alumíniumvezetékek. A (KT 8 – KT 22) vágószerszámok a VDE és GS által bevizsgált, 1000 V-ig működő védőszigeteléssel is rendelkeznek, az EN/IEC 60900 szabvány szerint.

Általános rendelési adatok

Verzió	Vágószerszámok, Egykezes vágószerszám
Rendelési szám	1157830000
Típus	KT 22
GTIN (EAN)	4032248945528
Qty.	1 Stück

KT 22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	31 mm	Mélység (coll)	1,22 inch
Magasság	71,5 mm	Magasság (coll)	2,815 inch
Szélesség	249 mm	Szélesség (coll)	9,803 inch
Nettó tömeg	471,68 g		

Műszaki adatok

Változat	Egykezes mechanikus	Árucikk leírása	Vágószerszám 22 mm-es külső átmérőig
----------	---------------------	-----------------	---

Vágószerszámok

Adat / telefon / vezérlőkábel, max. Ø	22 mm	Egyeres alumínium kábel, max. (mm ²)	120 mm ²
Többeres alumínium kábel, max. (AWG)	3/0 AWG	Többeres alumínium kábel, max. (mm ²)	95 mm ²
Többeres alumínium kábel, max. átmérő	13 mm	Vörösréz kábel - flexibilis, max.	70 mm ²
Vörösréz kábel - flexibilis, max. (AWG)	2/0 AWG	Vörösréz kábel - többeres, max.	95 mm ²
Vörösréz kábel - többeres, max. (AWG)	3/0 AWG	Vörösréz kábel - tömör, max.	150 mm ²
Vörösréz kábel - tömör, max. (AWG)	4/0 AWG	Vörösréz kábel, max. átmérő	13 mm

Besorolások

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9,1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01
ECLASS 12.0	21-04-47-01	ECLASS 13.0	21-04-47-01

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Tanúsítványok

Jóváhagyások



Letöltések


Approval/Certificate/Document of Conformity	Manufacturer's Declaration - Cable cutters
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	


KT 22


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rajzok

 max. 22 mm

 max. 25 mm²

 max. 50 mm²

 max. 95 mm²

suggested cross-section range/
Empfohlener Querschnittsbereich