

## КТ 22

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Режущие инструменты для проводников наружным диаметром до 8, 12, 14 и 22 мм. Особая геометрия лезвия обеспечивает резку медных и алюминиевых проводников без пережата и с минимальным физическим усилием. Режущие инструменты (от КТ 8 до КТ 22) также поставляются с защитной изоляцией до 1000 В, прошедшей испытания VDE и GS, в соответствии со стандартом EN/ IEC 60900.

## Основные данные для заказа

Исполнение	Режущий инструмент, Резак для резки одной рукой
Номер для заказа	<a href="#">1157830000</a>
Тип	КТ 22
GTIN (EAN)	4032248945528
Кол.	1 Шт.

КТ 22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	31 мм	Глубина (дюймов)	1,22 inch
Высота	71,5 мм	Высота (в дюймах)	2,815 inch
Ширина	249 мм	Ширина (в дюймах)	9,803 inch
Масса нетто	471,68 g		

## Технические данные

Исполнение	механическая, для управления одной рукой	Описание артикула	Инструмент для резки кабеля с наружным диаметром до 22 мм
------------	--	-------------------	---

## Режущие инструменты

Алюминиевый кабель многожильный, макс. (AWG)	3/0 AWG	Алюминиевый кабель многожильный, макс. (мм²)	95 mm²
Алюминиевый кабель многожильный, макс. диаметр	13 мм	Алюминиевый кабель одножильный, макс. (мм²)	120 mm²
Кабель для передачи данных//телефонии/контрольных сигналов, макс. Ø	22 мм	Медный кабель - гибкий, макс.	70 mm²
Медный кабель - гибкий, макс. (AWG)	2/0 AWG	Медный кабель - многожильный, макс.	95 mm²
Медный кабель - многожильный, макс. (AWG)	3/0 AWG	Медный кабель - одножильный, макс.	150 mm²
Медный кабель - одножильный, макс. (AWG)	4/0 AWG	Медный кабель, макс. диаметр	13 мм

## Классификации

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01
ECLASS 12.0	21-04-47-01	ECLASS 13.0	21-04-47-01

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Сертификаты

Сертификаты



## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	<a href="#">Manufacturer's Declaration - Cable cutters</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

**КТ 22**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения



max. 22 mm



max. 25 mm<sup>2</sup>



max. 50 mm<sup>2</sup>



max. 95 mm<sup>2</sup>

suggested cross-section range/  
Empfohlener Querschnittsbereich